



Cabina de flujo laminar vertical para 1 a 3 personas

1 persona · ancho exterior 1.100 mm

Cabina de flujo laminar vertical para 1 persona. Dimensiones exteriores (ancho × profundidad × alto): 1.100 × 710 × 1.850 mm. Consumo: 700 W.

Código: B2-01-010117.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	1 persona · ancho exterior 1.100 mm B2-01-010117.1
Patrón de flujo de aire	Flujo laminar vertical, aire de retorno
Número de personas aplicable	1
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	1100*710*1850 mm
Dimensiones del instrumento (Ancho*Profundidad*Alto)	1000*575*625 mm
Altura de la superficie de trabajo	750 mm
Apertura máxima	400 mm
Velocidad del aire	0,3~0,45 m/s
Volumen de flujo de aire	750 m³/h
Ruido	≤65 dB(A)
Lámpara LED	12W*1
Lámpara UV	20W*1
Fuente de alimentación	220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
Consumo	700 W
Filtro HEPA	1 unidad
Peso bruto	190 kg
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	1240*1050*1350 mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)