



Estacion de trabajo de patologia 1000-1800 mm

Código: B2-01-010121

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Pathological materials bench is designed according to the characteristics of China's environmental and equipped with high quality parts, careful processing, reliable quality, elegant appearance, fully functional. It is the best choice for hospital, pathology laboratory.

Características

1. Odor-remove function.
2. Single water sink, two-person operations.
3. Exhaust air system: High-power suction device, low noise.
4. Optional water heater is available, realizing hot&cold water adjustment.
5. The base cabinet is inward-concave type, convenient for sitting operation.
6. Optional pulverizer can completely smash the waste during test, to avoid blocking drainage pipes.
7. Automatic flushing device, slightly right-side inclined worktable, easy for waste discharge and cleaning.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	500~600 m³/h - 1160*890*2170 - modelo 1	1395*430mm - 1660*890*2170 - modelo 2	1695*430mm - 1960*890*2170 - modelo 3
Tamaño externo (A×P×A)	1000*750*1950 mm	1500*750*1950mm	1800*750*1950mm
Tamaño del área de trabajo (A×P×A)	895*430 mm	1395*430mm	1695*430mm
Altura de la superficie de trabajo	850 mm	850mm	850mm
Consumo	300 W	300W	300W
Alimentación eléctrica	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
Caudal de aire de extracción	500~600 m³/h	500~600m³/h	500~600m³/h
Material · Cuerpo principal	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Material · Mesa de trabajo	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Accesorios estándar	Ventilador incorporado, lámpara UV, foco, iluminación LED, grifo telescópico, filtro de carbón activado, llaves de agua fría y caliente, toma transparente, fregadero, pieza de lavado lateral del mesón	Ventilador incorporado, lámpara UV, foco direccional, iluminación LED, grifo telescópico, filtro de carbón activado, llaves de agua fría y caliente, toma transparente, piletta, sección lateral de lavado del mesón	Ventilador incorporado, lámpara UV, foco direccional, iluminación LED, grifo telescópico, filtro de carbón activado, llaves de agua fría y caliente, tomacorriente transparente, fregadero, sección de lavado del mesón lateral

Especificación	500~600 m ³ /h - 1160*890*2170 - modelo 1	1395*430mm - 1660*890*2170 - modelo 2	1695*430mm - 1960*890*2170 - modelo 3
Accesorios opcionales	Calentador de agua, pulverizador, lavajeros, herramienta de adsorción magnética, lupa de piso LED, placa de muestreo, soporte para computador, caja de papel de acero inoxidable, cámara, sistema de imagen para objetos grandes, protector contra salpicaduras, secador de manos, ventilador de extracción externo	Calentador de agua, pulverizador, lavajeros, herramienta de adsorción magnética, lupa de piso LED, placa de muestreo, soporte para computador, caja de papel de acero inoxidable, cámara, sistema de imagen para objetos grandes, protector contra salpicaduras, secador de manos, ventilador de extracción externo	Calentador de agua, pulverizador, lavajeros, herramienta de adsorción magnética, lupa de pie con LED, placa de muestreo, soporte para computador, dispensador de papel en acero inoxidable, cámara, sistema de imagen para objetos grandes, protector antisalpicaduras, secador de manos, ventilador de extracción externo
Tamaño del embalaje (A×P×A) mm	1160*890*2170	1660*890*2170	1960*890*2170
Peso bruto	250 kg	300kg	340kg

Aplicaciones

Estacion de trabajo de patologia: elija la variante comparando Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) y Tamaño del área de trabajo (Ancho*Profundidad*Alto).

Que cambia entre variantes

500~600 m³ / h - 250 kg - 1000*750*1950 mm: Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1000*750*1950mm; Tamaño del área de trabajo (Ancho*Profundidad*Alto): 895*430mm.

500~600 m³ / h - 300 kg - 1500*750*1950 mm: Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1500*750*1950mm; Tamaño del área de trabajo (Ancho*Profundidad*Alto): 1395*430mm.

500~600 m³ / h - 340 kg - 1800*750*1950 mm: Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1800*750*1950mm; Tamaño del área de trabajo (Ancho*Profundidad*Alto): 1695*430mm.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1000*750*1950mm y tamaño del área de trabajo (ancho*profundidad*alto): 895*430mm.

Use esta configuracion si necesita dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1500*750*1950mm y tamaño del área de trabajo (ancho*profundidad*alto): 1395*430mm.

Use esta configuracion si necesita dimensiones externas (ancho*profundidad*alto): 1800*750*1950mm y tamaño del área de trabajo (ancho*profundidad*alto): 1695*430mm.

Cómo elegir rápido

Revise primero Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) y Tamaño del área de trabajo (Ancho*Profundidad*Alto); si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) y Tamaño del área de trabajo (Ancho*Profundidad*Alto).

Componentes y Accesorios

Componentes y Accesorios

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)