

Ducha de aire

6

Ducha de aire con gabinete completamente de acero inoxidable; dimensiones externas (ancho × fondo × alto) 1300 × 1000 × 2050 mm y área de ducha 800 × 900 × 1930 mm; 6 boquillas de acero inoxidable, velocidad de aire de 25 m/s y tiempo ajustable de 0 a 99 s; filtro HEPA con eficiencia de 99,995% a 0,3 µm; lámpara fluorescente de 12 W; consumo de 550 W; chasis de acero inoxidable; peso neto 280 kg y bruto 300 kg; embalaje de 1380 × 1220 × 2190 mm.

Código: B2-01-010124.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	6 B2-01-010124.1
Dimensiones externas (A×P×H)	1300*1000*2050 mm
Dimensiones del área de ducha (A×P×H)	800*900*1930 mm
Filtro HEPA	99,995% de eficiencia a 0,3 µm
Velocidad del aire de aspersión	25 m/s
Tiempo de ducha de aire	0~99 s (ajustable)
N.º de boquillas en acero inoxidable	6
Lámpara fluorescente	12 W*1
Consumo	550 W
Material del gabinete (opcional)	1. Acero laminado en frío integral con recubrimiento en polvo. 2. Acero inoxidable interno, exterior en acero laminado en frío. 3. Acero inoxidable integral.
Material de la puerta (opcional)	1. Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo. 2. Acero inoxidable.
Chasis	Acero inoxidable
Alimentación eléctrica	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
Peso neto	280 kg
Peso bruto	300 kg
Dimensiones del embalaje (A×P×H) mm	1380*1220*2190 mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)