



Cabina de flujo laminar 480-510 mm utiles

pack 740*600*890 mm · 1

Cabina de flujo laminar vertical; Flujo: Vertical; Usuarios: 1; Potencia nominal: 120VA; Alimentación: 220V±10%, 50Hz estándar; 110V±10%, 60Hz opcional; Velocidad del aire: 0.2m/s~0.45m/s; Clase de limpieza: ISO 5 (clase 100); Filtración: HEPA H14, eficiencia ≥99.995% para partículas de 0.3µm; Altura de seguridad de ventana frontal: 200mm; Apertura máxima: 260mm; Equipamiento estándar: 1 lámpara LED y 2 lámparas UV; Dimensiones internas (ancho x profundidad x alto): 480mm*340mm*370mm; Dimensiones externas (ancho x profundidad x alto): 550mm*460mm*700mm

Código: B2-01-010137.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 740*600*890 mm · 1 B2-01-010137.1
Modo de flujo	flujo vertical
Número de usuarios	Soltero
Potencia nominal	120 VA
Fuente de alimentación	220V±10%, 50Hz (Estándar); 110±10%V, 60Hz (Opcional)
Velocidad del flujo de aire	0,2 m/s ~ 0,45 m/s
Ruido	≤65 dB(A)
Iluminación	≥300lx
Vibración	≤5 µm (rms)
Seguridad	Número de colonias ≤ 0,5 UFC/30 min
Grado limpio	Nivel ISO 5 (100 niveles)
Eficiencia de filtración	Filtro HEPA (H14) de alta eficiencia, eficiencia de filtración para partículas de 0,3 µm ≥ 99,995 %.
Altura de seguridad de la ventana delantera	200 mm
Apertura máxima	260 mm
Accesorio estándar	Lámpara LED*1, lámpara UV*2
Accesorio opcional	Reposabrazos*2
Peso neto	45 kg
Peso bruto	57 kg
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	550 mm*460 mm*700 mm
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto)	480 mm*340 mm*370 mm
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	740*600*890 mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)