



Centrífuga de sobremesa de alta velocidad

Código: B2-01-010405

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Microcomputer control, large screen color LCD, full touch screen operation interface.

Características

1. Brushless AC variable frequency motor drive.
2. Double door cover lock system, ensure running safety.
3. Provide 20 kinds of working program storage, easy to use and improve work efficiency.
4. It has two timing functions: setting and jog.
5. Differential centrifugation: five differential centrifugation procedures are reserved.
6. Double layer steel structure, spray anti-corrosion coating surface of centrifugal chamber.
7. Automatic balance and unbalance protection.
8. Soft braking function, it can effectively prevent sample resuspension and protect sensitive samples.
9. Countdown function: the countdown in seconds, real-time display of remaining working time.
10. The centrifuge can customize 485 communication interface function and operate through remote control.
11. The rotor can withstand high temperature and pressure sterilization at 121°C for more than 2 hours, airtight angle rotor, high biological safety.
12. Automatic magnetic rotor recognition.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	12*10ml - 18800rpm - ±10rpm - modelo 18500 rpm	6*100 ml - 21000 rpm - ±10 rpm - modelo 21000 rpm
Capacidad máxima	12*10ml	6*100 ml
Velocidad máxima	18800rpm	21000 rpm
Fuerza centrífuga máxima	26870xg	30410xg
Precisión de velocidad	±10rpm	±10 rpm
Rango de temporización	1s~99h59min59s/incremental	1 s~99 h 59 min 59 s/incremento
Ruido	≤58dB	≤58 dB

Especificación	12*10ml - 18800rpm - ±10rpm - modelo 18500 rpm	6*100 ml - 21000 rpm - ±10 rpm - modelo 21000 rpm
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz (estándar); AC110V, 50/60Hz (opcional): Transformador externo	AC 220 V, 50/60 Hz (estándar); AC 110 V, 50/60 Hz (opcional): transformador externo
Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm	426*322*340	485×370×385
Dimensiones del empaque (An×Pr×Al) mm	530*520*520	580×505×680
Peso neto (kg)	27	40
Peso bruto (kg)	28	45

Aplicaciones

6*100ml 612 L: elija la variante comparando H0.512, H0.524, H0212 y H0224.

Que cambia entre variantes

B2-01-010405.1: H0.512: 12 * 0,5 ml; H0.524: 24 * 0,5 ml; H0212: 12*1,5/2,2 ml.

B2-01-010405.2: H0.512: 21000; H0.524: 20000; H0212: 20000.

RCF H0.512 23666 y H0.524/H0212 30410: H0.512: 23666; H0.524: 30410; H0212: 30410.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita h0.512: 12 * 0,5 ml y h0.524: 24 * 0,5 ml.

Use esta alternativa si necesita h0.512: 21000 y h0.524: 20000.

Use esta alternativa si necesita h0.512: 23666 y h0.524: 30410.

Cómo elegir rápido

Revise primero H0.512, H0.524, H0212 y H0224; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra H0.512, H0.524, H0212 y H0224.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)