



Centrífuga de sobremesa de alta velocidad

18500 rpm

Código: B2-01-010405.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	18500 rpm B2-01-010405.1
Capacidad máxima	12*10ml
Velocidad máxima	18800rpm
Fuerza centrífuga máxima	26870xg
Precisión de velocidad	±10rpm
Rango de temporización	1s~99h59min59s/incremental
Ruido	≤58dB
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz (estándar); AC110V, 50/60Hz (opcional); Transformador externo
Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm	426*322*340
Dimensiones del empaque (An×Pr×Al) mm	530*520*520
Peso neto (kg)	27
Peso bruto (kg)	28

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)