



Medidor rapido de humedad 0,01-0,10%

pack 415*310*255 mm · 1

Medidor rápido de humedad; Capacidad de pesaje: 110g; Lectura mínima de peso: 0.01g; Rango de humedad: 0.00%~100.00%; Lectura mínima de humedad: 0.10%; Rango de sólidos: 100.00%~0.00%; Lectura mínima de sólidos: 0.10%; Rango térmico: 40~160°C; Temperatura ambiental: 15~30°C; Alimentación: AC220V, 50Hz; AC110V, 60Hz

Código: B2-01-010469.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 415*310*255 mm · 1 B2-01-010469.1
Capacidad de peso	110 g
Legibilidad del peso	0,01 g
Rango de contenido de humedad	0,00%~100,00%
Legibilidad del contenido de humedad	0,10%
Gama de contenido de sólidos	100,00%~0,00%
Legibilidad del contenido sólido	0,10%
Tamaño de escala	Φ100mm (20 unidades)
Sensor	Tipo de galga extensométrica
Fuente de calor	Lámpara halógena
Curva en tiempo real	Curva dinámica en tiempo real
Altura de la cámara de pruebas	30 mm
Registros de almacenamiento	20 juegos
Capacidad de temperatura	40~160°C
Temperatura ambiente	15~30°C
Fuente de alimentación	CA 220V, 50Hz; CA 110V, 60Hz
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	340*215*170 mm
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	415*310*255 mm
Peso neto/peso bruto	3,5/4 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)