



Purificador de agua de laboratorio 20-40 L/h

Código: B2-01-010897

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Características

- 1. Nuevo diseño con una pantalla táctil a color de 7 pulgadas para mostrar información completa, ofreciendo una nueva experiencia de control táctil a su alcance.
- 2. Filtración de seis etapas, consumibles de gran capacidad y vida útil prolongada.
- 3. Función automática de lavado y desincrustación de película RO, que extiende eficazmente la vida útil del elemento filtrante.
- 4. Triple calidad de agua y detección de caudal dual, con recolección automática de agua para RO y DI, capaz de recolección automática de agua programada, basada en la calidad y en la cantidad.
- 5. La gestión integral de consumibles y el procesamiento de datos permiten un conjunto más completo de configuraciones funcionales.

Especificaciones técnicas

Especificación	1	2	3
Conductividad	0,055~0,1 µs/cm	0,055~0,1 µs/cm	0,055~0,1 µs/cm
Tasa de rechazo orgánico	□99%	□99%	□99%
Tasa de rechazo de partículas y bacterias	□99%	□99%	□99%

Aplicaciones

Analizador bioquímico, Capacidad 1-112 L; Rango 1 C: elija la variante comparando Velocidad de salida de agua (25 °C).

Que cambia entre variantes

B2-01-010897.1: Velocidad de salida de agua (25 °C): 20 l/h.

B2-01-010897.2: Velocidad de salida de agua (25 °C): 30 l/h.

B2-01-010897.3: Velocidad de salida de agua (25 °C): 40 l/h.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita velocidad de salida de agua (25 °C): 20 l/h.

Use esta alternativa si necesita velocidad de salida de agua (25 °C): 30 l/h.

Use esta alternativa si necesita velocidad de salida de agua (25 °C): 40 l/h.

Cómo elegir rápido

Revise primero Velocidad de salida de agua (25 °C); si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Velocidad de salida de agua (25 °C).

Componentes y Accesorios

Componentes y Accesorios

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)