



Purificador de agua de laboratorio 20-40 L/h

20L/H

Purificador de agua de laboratorio; Salidas: 2 salidas de ósmosis inversa y 2 de agua desionizada; Producción a 25°C: 20L/H; Proceso: PF+AC+RO+UV+DI+TF; Resistividad del agua desionizada: 10~18MΩ.cm; Conductividad del agua desionizada: 0.055~0.1μs/cm; Caudal: 2.0L/min con depósito presurizado externo; Accesorio estándar: Depósito de agua presurizado; Alimentación: AC100~240V, 50/60Hz

Código: B2-01-010897.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	20L/H B2-01-010897.1
Tipo de salida de agua	Salida de agua RO*2, salida de agua DI*2
Velocidad de salida de agua (25°C)	20L/H
Proceso de purificación	PF+AC+RO+UV+DI+TF
Sistema de purificación	Filtro PP*1 Filtro de carbón activado*1 Membrana RO 3012-300*1 Columna de purificación por desionización de 12L*1 Lámpara UV*1 Filtro de cápsula*1
Calidad del agua DI · Resistividad	10~18MΩ.cm
Calidad del agua DI · Conductividad	0.055~0.1μs/cm
Calidad del agua DI · Metales pesados	□0.1ppd
Calidad del agua DI · Partículas	□0.1cfu/mL
Calidad del agua DI · Bacterias (□0.2μm)	□1/mL
Calidad del agua RO · Tasa de rechazo de iones	96%~99%
Calidad del agua RO · Tasa de rechazo de orgánicos	□99%
Calidad del agua RO · Tasa de rechazo de partículas y bacterias	□99%
Pantalla	Pantalla táctil de 7 pulgadas
Análisis de calidad del agua	Análisis de calidad del agua de red, RO y DI
Almacenamiento de agua	Tanque de agua a presión externo
Alarma de consumibles	Alarmas de vida útil de los consumibles en los distintos niveles, que muestran el tiempo y la cantidad de uso, con aviso automático de reemplazo al vencer
Caudal	2.0L/min(con tanque a presión externo)
Accesorio estándar	Tanque de agua a presión
Accesorios opcionales	Interfaz USB, ranura para tarjeta SD, interfaz RS232 para conexión a una miniimpresora o a software de monitoreo, tanque de almacenamiento de agua de varias especificaciones, compatible con tanques de agua a presión y tanques de nivel de agua para dos métodos de almacenamiento de agua pura, brazo dispensador de agua
Alimentación eléctrica	AC100~240V, 50/60Hz
Consumo de potencia	60W
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	535*400*640mm
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	Equipo principal: 600*460*750mm Kit de accesorios: 415*285*465mm
Peso neto	46.5kg
Peso bruto	Equipo principal: 60kg Kit de accesorios: 5kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)