

Deshumidificador comercial 90-138 L

90L/24H

Código: B2-01-010899.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	90L/24H B2-01-010899.1
Capacidad de deshumidificación	90L/24H
Rango de humedad ajustable	10%~95%RH
Caudal de aire	1100m³/h
Refrigerante	R410A
Material	Chapa laminada en frío con recubrimiento
Área de aplicación	90~150㎡
Alimentación eléctrica	Estándar: 220V, 50Hz; Opcional: 110V, 60Hz
Consumo de potencia	1300W
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	480*420*960mm
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	550*470*1060mm
Peso neto	50kg
Peso bruto	55kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)