



Código: 311403

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

ESPECIFICACIONES: Tamaño del filtro (mm) 25 25 47 47 47 47 90 90 90 90 N.o de modelo VF5 VF8 VF6 VF7 VF3 VF12 VF15 VF16 VF17 Marca
Balancín Balancín Balancín Balancín Balancín Balancín Balancín Balancín Balancín Material del soporte Vidrio sinterizado SS con junta de PTFE Vidrio
sinterizado SS con junta de PTFE Vidrio sinterizado Vidrio sinterizado SS316 Vidrio sinterizado Vidrio sinterizado Capacidad del embudo (ml)
15 15 300 300 300 300 1000 1000 1000 Material del embudo Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de
borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de
borosilicato Material del tapón Tapón de silicona Tapón de silicona Tapón de silicona N/D Tapón de silicona Tapón de silicona Tapón de
silicona Tapón de silicona GL45 Material del adaptador de filtración N/AN/AN/AN/A PP (autoclavable) PP (autoclavable) PP (autoclavable)
PP (autoclavable) Abrazadera Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Área de filtración (cm2)
3,1 2,5 13,2 9,6 13,2 13,2 40,6 40,6 40,6 Capacidad del matraz (ml) 125 125 1000 1000 1000 1000 5000 5000 3500 Material del matraz
Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de
borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Modelos KG, KGS, KGT y GF Tamaño del filtro (mm) 13 (acepta 25 mm) 25 47 90 13
(aceptará 25 mm) 25 Marca Advantec Advantec Advantec Advantec Sterlitech Sterlitech Material de soporte Vidrio sinterizado Vidrio
sinterizado Acero inoxidable Vidrio sinterizado Acero inoxidable PTFE Vidrio sinterizado Acero inoxidable Frita de vidrio Frita de vidrio
Capacidad del embudo 13/100, 100, 500, 1000 mL 15, 150, 300 mL 100, 300, 500, 1000 mL 1000 mL 100 ml 300 ml Material del embudo
Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Tapón #5
Goma de silicona para matraz de 125 mL Opcional #8b para matraz de 1 L #5 Goma de silicona para matraz de 125 mL Opcional #8b para
matraz de 1 L #8 Goma de silicona para matraz de 1 L #8 Caucho de silicona para matraz de 1 L n.o 8 Caucho de silicona para matraz de
filtración de 250 ml n.o 8 Caucho de silicona para matraz de 1 L Abrazadera Aluminio anodizado Aluminio anodizado Aluminio anodizado Aluminio anodizado
Aluminio anodizado Aluminio anodizado Aluminio anodizado Área de filtración (cm2) 1,2 2,1 9,6 43 1,2 2,1 APLICACIONES: Filtración de
ADN/ARN y proteínas Análisis gravimétricos Pruebas de esterilidad y microbios, recuento de colonias Purificación y filtración de disolventes
CITAS: Sin resultados ESPECIFICACIONES: Tamaño del filtro (mm) 25 25 47 47 47 47 90 90 90 N.o de modelo VF5 VF8 VF6 VF7 VF3 VF12
VF15 VF16 VF17 Marca Balancín Balancín Balancín Balancín Balancín Balancín Balancín Balancín Balancín Material del soporte Vidrio sinterizado SS
con junta de PTFE Vidrio sinterizado SS con junta de PTFE Vidrio sinterizado Vidrio sinterizado SS316 Vidrio sinterizado Vidrio sinterizado
Capacidad del embudo (ml) 15 15 300 300 300 300 1000 1000 1000 Material del embudo Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio
de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de
borosilicato Vidrio de borosilicato Material del tapón Tapón de silicona Tapón de silicona Tapón de silicona Tapón de silicona N/A Tapón de
silicona Tapón de silicona Tapón de silicona Tapón de silicona GL45 Material del adaptador de filtración N/A N/A N/A N/A N/A PP
(autoclavable) PP (autoclavable) PP (autoclavable) PP (autoclavable) Abrazadera Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio
Aluminio Aluminio Aluminio Área de filtración (cm2) 3,1 2,5 13,2 9,6 13,2 13,2 40,6 40,6 40,6 Capacidad del matraz (ml) 125 125 1000
1000 1000 1000 5000 5000 3500 Material del matraz Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato
Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato Vidrio de borosilicato

Especificaciones técnicas

SKU Sterlitech	311403
Ficha del fabricante	KG47 Series Clamp

URL fuente

<https://www.sterlitech.com/glass-holder-parts-311403.html>

Tabla fuente 1

Tamaño de filtro (mm)	25	25	47	47	47	47	90	90	90
Model No.	VF5	VF8	VF6	VF7	VF3	VF12	VF15	VF16	VF17
Brand	Rocker	Rocker	Rocker	Rocker	Rocker	Rocker	Rocker	Rocker	Rocker
Support Material	Sintered glass	SS with PTFE gasket	Sintered glass	SS with PTFE gasket	Sintered glass	Sintered glass	SS316	Sintered glass	Sintered glass
Funnel Capacity (ml)	15	15	300	300	300	300	1000	1000	1000
Funnel Material	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass
Stopper Material	Silicone stopper	Silicone stopper	Silicone stopper	Silicone stopper	N/A	Silicone stopper	Silicone stopper	Silicone stopper	Silicone stopper
GL45 Filtration Adaptor Material	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PP (autoclavable)	PP (autoclavable)	PP (autoclavable)	PP (autoclavable)
Clamp	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Filtration area (cm2)	3.1	2.5	13.2	9.6	13.2	13.2	40.6	40.6	40.6
Flask Capacity (ml)	125	125	1000	1000	1000	1000	5000	5000	3500
Flask Material	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass

Tabla fuente 2

	KG, KGS, KGT, and GF Models	KG, KGS, KGT, and GF Models	KG, KGS, KGT, and GF Models	KG, KGS, KGT, and GF Models	KG, KGS, KGT, and GF Models	KG, KGS, KGT, and GF Models
Tamaño de filtro (mm)	13 (will accept 25 mm)	25	47	90	13(will accept 25 mm)	25
Brand	Advantec	Advantec	Advantec	Advantec	Sterlitech	Sterlitech
Support Material	Sintered glass	Sintered glass Acero inoxidable	Sintered glass Acero inoxidable PTFE	Sintered glass Acero inoxidable	Glass Frit	Glass Frit
Funnel Capacity	13/100, 100, 500, 1000 mL	15, 150, 300 mL	100, 300, 500, 1000 mL	1000 mL	100ml	300ml
Funnel Material	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass	Borosilicate glass
Stopper	#5 Silicone rubber for 125 mL flask Optional #8b for 1 L flask	#5 Silicone rubber for 125 mL flask Optional #8b for 1 L flask	#8 Silicone rubber for 1 L flask	#8 Silicone rubber for 1 L flask	#8 Silicone rubber for 250ml filtering flask	#8 Silicone rubber for 1 L flask
Clamp	Anodized aluminum	Anodized aluminum	Anodized aluminum	Anodized aluminum	Anodized aluminum	Anodized aluminum
Filtration area (cm 2)	1.2	2.1	9.6	43	1.2	2.1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)