



F30a - Sensor AE de respuesta de frecuencia plana y alta sensibilidad de 150 a 750 kHz

Marca: PHYSICAL ACOUSTICS

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

F30a - Sensor AE de respuesta de frecuencia plana y alta sensibilidad de 150 a 750 kHz

Los sensores de la serie F están diseñados para incorporar los últimos avances en materiales y principios de diseño de transductores. A diferencia de los sensores resonantes (serie R) estos sensores presentan una sensibilidad muy alta y una respuesta plana en el ancho de banda de operación.

Descripción Detallada

El F30A es un sensor de banda ancha con una respuesta de frecuencia plana en el rango de 150 a 750 kHz. Este sensor es ideal para aplicaciones que requieren un alto ancho de banda para el análisis de frecuencia de las señales de EA con el fin de discriminar ruido e identificar fuentes. Este sensor cuenta con una robusta construcción de acero y un conector SMA que sale del lateral del sensor.

Documentación y Recursos

Hoja de datos del producto

Notas adicionales

- Corriente nominal: 30a
- Corriente nominal: 150 a
- estos sensores presentan una sensibilidad muy alta y una respuesta plana en el ancho de banda de operación. Sensor AE de Alta Sensibilidad (150-750 kHz) F
- Sensor AE de respuesta de frecuencia plana y alta sensibilidad de 750 kHz Los sensores de la serie F están diseñados para incorporar los últimos avances en materiales y principios de diseño de transductores. A diferencia de los sensores resonantes (serie R) estos sensores presentan una sensibilidad muy alta y una respuesta plana en el ancho de banda de operación. Descripción Detallada El F es un sensor de banda ancha con una respuesta de frecuencia plana en el rango de 750 kHz. Este sensor es ideal para aplicaciones que requieren un alto ancho de banda para el análisis de frecuencia de las señales de EA
- con el fin de discriminar ruido e identificar fuentes. Este sensor cuenta con una robusta construcción de acero y un conector SMA que sale del lateral del sensor. Documentación y Recursos Hoja de datos del producto Datos Técnicos Característica Valor No se especifican características clave directamente en la descripción. Consulte la hoja de datos para detalles completos. Variantes: Sensor AE de Alta Sensibilidad (150-750 kHz) (30)
- Sensor AE de Alta Sensibilidad (150-750 kHz) (F)

Especificaciones técnicas



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Característica	Valor
No se especifican características clave directamente en la descripción. Consulte la hoja de datos para detalles completos.	

Aplicaciones

- Aplicaciones que requieren un alto ancho de banda para el análisis de frecuencia de las señales de EA.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)