



Serie "sd" De Rapid Mills

Código: ceramic-4

Marca: Ceramic Instruments

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Los molinos rápidos de laboratorio de la serie "SD" son máquinas construidas por Ceramic Instruments en cientos de unidades, que funcionan todos los días en todo el mundo.

Son máquinas extremadamente robustas, equilibradas y construidas con componentes mecánicos sobredimensionados, capaces por tanto de trabajar durante años, en las condiciones más exigentes, sin necesidad de mantenimiento. Son indispensables en fábricas de pinturas e industrias cerámicas (para el laboratorio de preparación de esmaltes y el laboratorio de investigación), pero se utilizan en otros numerosos sectores industriales (farmacéutico, alimentario, cosmético, etc.), así como en escuelas, laboratorios de investigación, cerámica artística, etc. Sistema modular: Los molinos rápidos de la serie "SD" están construidos en versión modular (idea original de Ceramic Instruments), que hace que cada grupo sea completamente independiente. Esto significa que mientras usted trabaja para preparar a un grupo para una prueba, el otro grupo (o grupos) pueden trabajar tranquilamente, con la máxima seguridad para el operador. Versiones disponibles:

Molienda Eficiente

Diseñado para una reducción de tamaño de partícula rápida y efectiva.



Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Valor - Serie "sd" De Rapid Mills - Italia
Característica	Valor
Nombre del Producto	Serie "sd" De Rapid Mills
País de Origen	Italia

Aplicaciones

- Industria cerámica (esmaltes pastas baldosas).
- Industria de pinturas y recubrimientos.
- Industria farmacéutica.
- Industria alimentaria.
- Industria cosmética.
- Escuelas y laboratorios de investigación.

Componentes y Accesorios

Componentes y Accesorios

Suministro Estándar

El equipo principal Serie "sd" De Rapid Mills según modelo y número de grupos.

Accesorios Opcionales

Jarras de molienda de diferentes capacidades y materiales.

Bolas de molienda de alúmina u otros materiales.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)