



Volteador De Frasco Con Rodillos

Código: ceramic-7

Marca: Ceramic Instruments

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)


Detalle

Máquinas diseñadas para ser utilizadas con tarros de porcelana, desde una capacidad mínima de 1,5 litros hasta una capacidad máxima de 15 litros.

Adecuado para realizar pruebas de molienda o simple mezcla de esmaltes y colorantes cerámicos, pinturas y otros productos húmedos. También se pueden utilizar para moler sustancias sólidas como arcillas, minerales diversos, etc. por vía seca. Además de las pruebas de laboratorio, también se pueden utilizar para pequeñas producciones.

Molienda Eficiente

Diseñado para una reducción de tamaño de partícula rápida y efectiva.



Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Valor - Volteador De Frasco Con Rodillos - Italia
Característica	Valor
Nombre del Producto	Volteador De Frasco Con Rodillos
País de Origen	Italia

Aplicaciones

- Reducción de tamaño de partículas de materiales diversos.
- Preparación de muestras para análisis.

- Investigación y desarrollo de nuevos materiales.
- Control de calidad en procesos industriales.

Componentes y Accesorios

Componentes y Accesorios

Suministro Estándar

El equipo principal Volteador De Frasco Con Rodillos según se describe.

Accesorios Opcionales

Jarras de porcelana de diversas capacidades.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)