



Sistema De Vision "peibox"

Código: ceramic-31
Marca: Ceramic Instruments
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Normas aplicables: UNI EN ISO 10545-7, SASO ISO 10545-7, GSO ISO 10545-7, NF EN ISO 10545-7, ASTM C1027, Anexo 1 Cahier CSTB 3778_ V6 Julillet 2024 - Anexo 3 Cahier CSTB 3778_ V6 Julillet 2024 Permite observar las muestras desgastadas en condiciones de iluminación controladas y repetibles.

La intensidad de la iluminación es ajustable. El instrumento ya se suministra con la intensidad de iluminación ajustada según la norma. La prueba consiste en observar la probeta desgastada, colocada en el centro del plano apropiado, junto a otras 8 probetas no desgastadas de dimensiones iguales. La observación se realiza colocándose frente al equipo, con un ángulo de visión y distancia según lo exige la norma.

Tecnología Avanzada

Equipamiento de Ceramic Instruments diseñado con los últimos avances para el sector.



Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Valor - Sistema De Visión "peibox" - Italia
Característica	Valor
Nombre del Producto	Sistema De Visión "peibox"
País de Origen	Italia

Aplicaciones

- Evaluación final en ensayos de abrasión PEI para baldosas esmaltadas.
- Control de calidad en la industria cerámica.
- Laboratorios de certificación de materiales.

Componentes y Accesorios

Componentes y Accesorios

Suministro Estándar

El equipo principal Sistema De Visión "peibox" según se describe.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)