



Medidores De Caudal De Agua

Código: ceramic-82
Marca: Ceramic Instruments
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Normalmente se utiliza para llenar molinos de tambor de molienda húmeda o para cualquier requisito de dosificación de agua.
Normalmente se utiliza para llenar molinos de tambor de molienda húmeda o para cualquier requisito de dosificación de agua.

Control Preciso de Temperatura

Sistemas avanzados para una gestión exacta de los ciclos de cocción.



Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Valor - Medidores De Caudal De Agua - Italia
Característica	Valor
Nombre del Producto	Medidores De Caudal De Agua
País de Origen	Italia

Aplicaciones

- Llenado de molinos de bolas para molienda húmeda.
- Preparación de barbotinas y suspensiones cerámicas.
- Dosificación de agua en procesos de mezclado.
- Uso general en laboratorios que requieren volúmenes de agua medidos.

Componentes y Accesorios

Componentes y Accesorios

Suministro Estándar

El equipo principal Medidores De Caudal De Agua según se describe.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)