



Hidrometro Sin Mercurio

Código: ceramic-90

Marca: Ceramic Instruments

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Instrumento automático para la determinación de la densidad aparente (porosidad) de baldosas cerámicas en bruto, mod.

DDA/3 (sin el uso de mercurio). Dado que la porosidad bruta de las piezas prensadas depende de las características químico-físicas del granulado, de su distribución, de su humedad y de la fuerza de prensado; Su conocimiento es esencial para predecir el resto de variables que contribuyen a la formación del producto acabado (resistencia mecánica en crudo y cocido, retracciones, etc.). El instrumento determina la densidad aparente de la muestra analizada, mediante doble pesaje en aire e hidrostático. Se utiliza un líquido especial de absorción lenta que permite pesar la muestra antes de que la medición pueda verse influenciada por la absorción del propio líquido.

Tecnología Avanzada

Equipamiento de Ceramic Instruments diseñado con los últimos avances para el sector.



Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Valor - Hidrómetro Sin Mercurio - Italia
Característica	Valor

Especificación	Valor - Hidrómetro Sin Mercurio - Italia
Nombre del Producto	Hidrómetro Sin Mercurio
País de Origen	Italia

Aplicaciones

- Aplicaciones generales en instrumentación portátil - ensayos tecnológicos - manómetros - termómetros.
- Laboratorios de control de calidad industrial.
- Centros de investigación y desarrollo.
- Instituciones educativas técnicas.

Componentes y Accesorios

Componentes y Accesorios

Suministro Estándar

El equipo principal Hidrómetro Sin Mercurio según se describe.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)