

Dilatometros Electronicos

Código: ceramic-54
Marca: Ceramic Instruments
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Sencillos de montar y fáciles de utilizar, estos instrumentos son esenciales para los laboratorios de control e investigación de todos los procesos industriales.

La electrónica aplicada y una construcción sencilla y robusta son características de esta serie de equipos, permitiendo un fácil uso para los controles de producción diarios. Además, el uso de impresoras de inyección de tinta permite la producción de diagramas grandes y fáciles de leer.

Tecnología Avanzada

Equipamiento de Ceramic Instruments diseñado con los últimos avances para el sector.



Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Valor - Dilatómetros Electrónicos - Italia
Característica	Valor
Nombre del Producto	Dilatómetros Electrónicos
País de Origen	Italia

Aplicaciones

- Aplicaciones generales en instrumentación portátil - ensayos tecnológicos - manómetros - termómetros.
- Laboratorios de control de calidad industrial.
- Centros de investigación y desarrollo.
- Instituciones educativas técnicas.

Componentes y Accesorios

Componentes y Accesorios

Suministro Estándar

El equipo principal Dilatómetros Electrónicos según se describe.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)