



Espectrofotometro de llama

5 canales: K, Na, Li, Ca y Ba

Código: B2-01-010618.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	5 canales: K, Na, Li, Ca y Ba B2-01-010618.1
Elementos analizados	K/Na/Li/Ca/Ba
Cantidad de canales	5
Límite de detección (ppm) · K	≤0.156
Límite de detección (ppm) · Na	≤0.184
Límite de detección (ppm) · Li	≤0.1035
Límite de detección (ppm) · Ca	≤2
Límite de detección (ppm) · Ba	≤6.028
Error lineal (ppm) · K	≤0.195
Error lineal (ppm) · Na	≤0.69
Error lineal (ppm) · Li	≤0.1449
Error lineal (ppm) · Ca	≤3
Error lineal (ppm) · Ba	≤9.402
Rango de medición (ppm) · K	0.15~100
Rango de medición (ppm) · Na	0.18~100
Rango de medición (ppm) · Li	0.1~30
Rango de medición (ppm) · Ca	0.1~1000
Rango de medición (ppm) · Ba	0.1~300
Tiempo de respuesta	8s
Consumo de muestra	<3ml/min
Estabilidad	≤3%(15s), ≤15%(6min)
Reproducibilidad	≤2%
Compresor de aire	Compresor de aire incorporado
Impresora	Impresora térmica incorporada opcional
Comunicación	USB
Combustible	GLP
Accesorios estándar	Válvula reductora de GLP, fuelle de acero inoxidable para GLP, tubo de gel de sílice para desechos líquidos, tubo de PU para aire, compresor de aire
Accesorios opcionales	Atomizador de fotometría de llama, impresora térmica incorporada, software
Alimentación eléctrica	AC110/220V, 50/60Hz
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	570*530*400mm



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	5 canales: K, Na, Li, Ca y Ba B2-01-010618.1
Peso bruto	18kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)