



Sistema de Canales Pequeños - Recolector de datos portátil (PDH) - SSS-PDH

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de Canales Pequeños – Recolector de datos portátil (PDH)

Tamaño (L×W×D): 24,6×19,7×14,4 pulgadas / 625×500×366 mm

Peso: 47,4 lb / 21,5 kg

Ranura No.: 16

Velocidad de descarga: 20 MB/s para cada ranura

Voltaje de entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Potencia nominal: 100 W

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)