



Sistema de Canales Pequeños - Cargador de batería portátil (PBC) - SSS-PBC

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de Canales Pequeños - Cargador de batería portátil (PBC)

Tamaño (LxWxD): 24,6 × 19,7 × 14,4 pulgadas / 625×500×366 mm

Peso: 58 lb / 26,3 kg

Nº de ranuras: 16

Voltaje de entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Potencia nominal: 640W

Corriente máxima: 2A por ranura

Tiempo de carga: <3,25 horas desde completamente descargada (batería IGU-16, IGU-16HR, IGU-16HR-IES) <6 horas desde completamente descargada (batería IGU-16HR 3C)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)