



Sistema de Canales Pequeños - 16 ranuras todo en uno - SSS-16SAIO

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Sistema de Canales Pequeños – 16 ranuras todo en uno

Tamaño (L×W×D): 24,6 ×19,7 ×14,4 pulgadas / 625×500×366 mm

Peso: 46,3 lb / 21 kg

Nº de ranuras: 3 × Puerto de recolección; 1×Puerto de prueba; 12× Puerto de carga

Corriente máxima: 2A por ranura

Voltaje de entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Velocidad de descarga: 20 MB/s para cada ranura

Tiempo de carga: <3,25 horas desde que está completamente descargada (batería IGU-16)

Potencia nominal: 640W

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)