



Miniperiferico - 2 ranuras todo en uno - SSS-2SAIO

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Miniperiferico – 2 ranuras todo en uno

Tamaño (LxWxD): 9,8x8,6x6,5 pulgadas / 250x218x165 mm

Peso: 5,1 lb / 2,3 kg

Ranura No.: 20 MB/s para cada ranura

Corriente máxima: 2A por ranura

Humedad de carga: 20% ~ 90% HR, sin condensación

Voltaje de entrada: 5 V, 1 A

Código intermitente del LED de recolección: Luz roja intermitente rápida: Conexión o lectura/escritura de datos

Luz roja fija: cuerpo IGU-16 conectado con DHR y sin funcionamiento

Código intermitente del LED del probador: Luz verde fija: cuerpo IGU-16/IGU-16 AUX conectado con SoloTester

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)