



Máquina automática de montaje/desmontaje (ADM) - SSS-ADM

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Máquina automática de montaje/desmontaje (ADM)

Máquina automática de montaje/desmontaje (ADM) Tamaño (L×W×D): 26,2 x 10,4 x 16,1 pulgadas / 665 x 265 x 410 mm Peso: 76,1 lb / 34,5 kg Voltaje de entrada: 100-240 V CA 50/60 Hz Potencia nominal: 800W Velocidad de montaje/desmontaje: Montaje/desmontaje de 720 IGU por hora

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)