

Calibrador de COD para Hornos de Alta Temperatura (1200°C o 1600°C) - Modelo 3548COD

Código: 3548COD

Marca: Epsilon Technology Corp

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Extensometro COD para mecanica de fractura Epsilon modelo 3548COD, respaldado por la ficha del proveedor EpsilonTech. Producto publicado para cotizacion y seleccion tecnica segun la configuracion requerida.

Referencia proveedor: High Temperature Furnace COD Gages (1200 grados C or 1600 grados C) - Model 3548COD.

La configuracion final se valida contra la ficha tecnica vigente del proveedor antes de cotizar.

Especificaciones técnicas

Especificación	3548COD
Temperatura de operacion	Ambient to 1200 grados C (Ambient to 2200 grados F) (codigo ST); Ambient to 1600 grados C (Ambient to 2900 grados F) (codigo HT)
Longitud de calibre	5.0 mm (codigo 005M); 8.0 mm (codigo 008M); 10.0 mm (codigo 010M); 12.0 mm (codigo 012M); 20.0 mm (codigo 020M); 0.300 in (codigo 0030); 0.500 in (codigo 0050); 0.200 in (codigo 0020); 0.400 in (codigo 0040); 0.475 in (codigo 0047)
Rango de extension	+2.5 mm (codigo 025M); +4.0 mm (codigo 040M); +7.0 mm (codigo 070M); +10.0 mm (codigo 100M); +12.0 mm (codigo 120M); +0.100 in (codigo 100T); +0.150 in (codigo 150T); +0.200 in (codigo 200T); +0.250 in (codigo 250T); +0.500 in (codigo 500T)

Aplicaciones

- Uso en ensayos y mediciones compatibles con el modelo 3548COD.
- Seleccion tecnica segun rango, temperatura, montaje y accesorio requerido.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)