



Bastidor de recolección de datos (DHR) - SSS-PerDHR

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Bastidor de recolección de datos (DHR)

Bastidor de recolección de datos (DHR) Tamaño (L×W×D): 65,3×25,6×11,8 pulgadas / 1660×650×300 mm Peso: 198,4 lb / 90 kg Nº de ranuras: 32 Velocidad de descarga: 20 MB/s para cada ranura Tiempo de descarga: 3000CHs @20 days@ 2ms en Voltaje de entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz Potencia nominal: 2106

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)