



Bastidor de carga de batería (BCR) - SSS-PerBCR

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Bastidor de carga de batería (BCR)

Tamaño (LxWxD): 72x23,6x12,6 pulgadas / 1827x600x320 mm **Peso:** 286,6 lb / 130 kg **Diseño:** 12 filas, 4 cargadores en cada fila
Corriente máxima: 2A por ranura **Voltaje de entrada:** 100-240 V, 50/60 Hz **Potencia nominal:** 1920W **Modo de carga:** Carga rápida <90%, carga lenta >90% **Tiempo de carga:** <3,25 horas desde que está completamente descargada (batería IGU-16) **Temperatura de carga:** +3 °C ~ +45 °C

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)