



Aparato de corte directo cíclico controlado por temperatura

Código: WILLE-THM-DYNAMIC-DIRECT-SH-T441373

Marca: Wille Geotechnik

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Aparato de corte directo cíclico THM

Esta serie de dispositivos de prueba de cizallamiento cíclico electromecánico independiente se diseñan y fabrican para realizar pruebas de corte estáticas y cíclicas en el suelo en diferentes condiciones de temperatura.

Muchas pruebas requieren el control de la temperatura de la muestra, ya sea a alta temperatura o para bajas temperaturas, y esto requiere un nuevo sistema diseñado que pueda evitar cualquier gradiente de temperatura en la muestra durante las pruebas y hacer una condición de temperatura constante única durante el período de pruebas.

El sistema se puede personalizar en condiciones de prueba de variedades, p. Cargas estáticas o cíclicas con motor electromecánico, diferentes tamaños de muestra, ya sea en formato de prueba de cizallamiento directo o de cizallamiento indirecto, pruebas de baja temperatura o pruebas de alta temperatura que se pueden configurar juntos para cumplir con los requisitos de prueba.

El sistema de control de temperatura puede controlar la temperatura de la muestra en un rango de -30°C hasta $+200^{\circ}\text{C}$.

[Consulta](#)

[Obtenga catálogos generales](#)

- Construcción súper rígida
- Cargas estáticas o cíclicas en diferentes rangos
- Sistema de carga electromecánico para cubrir todas las cargas y frecuencias requeridas
- 2 Número de barras rígidas integradas en el sistema para mantener la rigidez de la máquina
- Baja temperatura desde el ambiente hasta -30°C Grado
- Alta temperatura desde el ambiente hasta el grado de $+200^{\circ}\text{C}$
- Temperatura baja/alta combinada desde -30°C hasta $+200^{\circ}\text{C}$ grados
- Guías lineales dobles de alta calidad y baja fricción utilizadas para garantizar la resistencia y la alineación sin inclinarse en las direcciones normales y de corte
- Conexión de Ethernet para transferencia rápida de datos a PC
- Funciones de seguridad para evitar la sobrecarga y el sobrevaluación
- Operación directa del dispositivo por una PC con software de control (el protocolo de comunicación está disponible)
- Se pueden dar diferentes tipos de forma de onda de carga a la muestra, p. Sinusoidal, cuadrado, triangular, Haversine, Saw Tooth, Saw Tooth invertido, rectángulo y ondas definidas por el usuario.
- Controlador dinámico de alta velocidad para pruebas cíclicas para el monitoreo de valores medidos y procedimientos de prueba (2,5 kHz o 10 kHz)
- Datos en tiempo real y visualización de gráficos

Tipo de carga	Electromecánico
Fuerza normal	5kn / 10kn
Fuerza de corte	5 kN / 10kn
Frecuencia	5Hz / 10Hz
Rango de temperatura	-30 ° C hasta +200 ° C
Resolución	0.00002 KN
Clase de precisión	0.1 %
Clase de precisión	0.1 %
Resolución	0.00001 KN
Desplazamiento vertical	50 mm / 100 mm
Desplazamiento de corte	25 mm / 40 mm
Resolución	0.0001 mm
Clase de precisión	0.1 %
Interfaz de computadora	Éthernet

- Paquete de prueba de elementos Bender
- Paquete de extensión para prueba de corte simple
- Paquete de extensión para pruebas de gradiente de temperatura
- Kit de calibración de carga
- No disponible
- No disponible
- La información detallada seguirá pronto

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	30 ° C hasta +200 ° C - 0.00002 KN - 0.1 %
Tipo de carga	Electromecánico
Fuerza normal	5kn / 10kn
Fuerza de corte	5 kN / 10kn
Frecuencia	5Hz / 10Hz
Rango de temperatura	30 ° C hasta +200 ° C
Precisión / legibilidad	0.00002 KN
Clase de precisión	0.1 %
Desplazamiento vertical	50 mm / 100 mm

Especificación	30 ° C hasta +200 ° C - 0.00002 KN - 0.1 %
Desplazamiento de corte	25 mm / 40 mm
Interfaz de computadora	Éternet

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1




Imagen de galería 2




Imagen de galería 3




Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)