



Kit de abrigo aspirado para sensores TPH de Stevens en instalaciones meteorológicas

Código: STW-ASPIRATOR-RADIATION-SHIELD-KIT-

Marca: Stevens Water

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Especificaciones técnicas

- Inicio
- Productos Cerrar Productos Abrir Productos Sensores Sistema de Adquisición de Datos Personal de Comunicaciones Medidor Energía y Accesorios Sensores Transductores de Presión de Nivel de Agua Diversos Smart PT SDX, con registro integrado Sensor de radar HSI IRU-2420 sin contacto Codificador de eje PAT (Transmisor analógico de posición) Flujo de agua | Descarga Sensor de radar de velocidad superficial (SVR) Calidad del agua Sondas multiparámetros Instalaciones permanentes del suelo HydraProbe Perfilado GroPoint (hasta 8 segmentos) HydraGo portátil HydraGo Flex Gestión de césped POGO Meteorología Estaciones meteorológicas Sistemas completos de estaciones meteorológicas Accesorios trípodes Precipitación Stevens Balde basculante Pluviómetro Met One 360 Met One 370/375/380 Pluviómetro Wind Dyacon WSD 1™ Velocidad/dirección del viento Met One 010C Velocidad del viento Met One 020D Dirección del viento Met One 034E Velocidad/dirección del viento Radiación solar Apogee Piranómetro de células de silicio Apogee Medidor Quantum PAR de espectro completo Presión, humedad y temperatura Dyacon Presión barométrica, humedad relativa, temperatura Kit de aspiración Smart-Fan™ Sensor de temperatura de globo Met One 083F Humedad relativa Met One 085A Humedad relativa/temperatura Met One 092 Presión barométrica Multiparámetro todo en uno Met One AIO 2 Sistema de adquisición de datos sónicos SkyView360 Una interfaz basada en la nube para configurar hardware, visualizar datos, analizar mediciones, administrar alarmas, cálculos y configurar enrutamiento de datos. Steelhead Liderando el cambio hacia una verdadera experiencia de adquisición de datos de Internet de las cosas (IoT) que incorpora tecnología patentada, todo en uno y de bajo consumo. Viper Viper es una solución de monitoreo de transformadores subterráneos, diseñada para una implementación a largo plazo y es extremadamente asequible. La adquisición de datos a la nube es fácil gracias a la estrategia Measurement to Mind de Stevens. Conozca más Comunicaciones Telemetría / Radios Celular eTracker GOES Satélite geoestacionario Antenas Stevens SatComm Antena GOES robusta V2TH Antena Yagi GOES Antenas varias Medidor de personal Estilo A Estilo C Estilo E Estilo I Estilo M Placas de figura Medidores de personal Descripción general Alimentación y accesorios Antenas Antena GOES resistente V2TH Antena Yagi GOES Antenas varias Sistemas de energía Baterías Fuentes de alimentación Paneles solares Accesorios para buzos Diver-SDI Diver-Mate Diver Lectura USB unidad Diver Cable de interfaz USB Accesorios de flotador Poleas Línea de flotador/línea de flotador con cuentas Cobre/PVC Flotadores y contrapesos Varios Bandeja de evaporación Piezas y accesorios varios del registrador de gráficos Gráficos de papel Bolígrafos y tinta Sistema de celdas Stevens Tempe
- Aplicaciones Cerrar Aplicaciones Abrir Aplicaciones Monitoreo del suelo Gestión de recursos hídricos Monitoreo del clima
- Empresa Cerrar Empresa Abrir Empresa Quiénes somos Nuestra experiencia, nuestra filosofía y nuestros más de 100 años de historia. Contáctanos Todas las formas de contactarnos. Conferencias/Eventos Cuándo y dónde ver una demostración en persona. Distribuidores en todo el mundo Encuentre su revendedor local. Únase a nuestro equipo Oportunidades de empleo. Perfiles de clientes Ejemplos de cómo se han implementado nuestros productos.
- Soporte
- Noticias y artículos
- Alimentación de 12 VCC (24

Aplicaciones

- PT inteligente SDX

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)