



Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech

Código: N/D

Marca: STERLITECH

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech

Producto publicado con base en la ficha vigente del proveedor Sterlitech.

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Categoría proveedor	Fuente
1160017	CF016A Electrode Modified Flujo cruzado Assembly, Acrylic	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells	Ficha proveedor
1160030	Shim Assortment Pack for CF042, 316SS: Includes 1ea (2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil), 3ea (10 mil, 15mil)	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells Membrane/Process Development /// Forward Osmosis Cells	Ficha proveedor
1160031	Shim Assortment Pack for CF016, 316SS: Includes 1ea (2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil), 3ea (10 mil, 15mil)	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells Membrane/Process Development /// Forward Osmosis Cells	Ficha proveedor
1160056	O-Ring Kit for CF016, FFKM	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells Membrane/Process Development /// Forward Osmosis Cells	Ficha proveedor
1160097	Air Gap Membrane Distillation Conversion Kit	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Membrane Distillation	Ficha proveedor
1160100	O-Ring Kit for CF016, PTFE Encapsulated	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells Membrane/Process Development /// Forward Osmosis Cells	Ficha proveedor

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Categoría proveedor	Fuente
1160109	Stir Bar Assembly for HP4750(X), Chemical Resistant	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Celdas agitadas	Ficha proveedor
1160213	O-Ring Kit for CF042, Viton	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells Membrane/Process Development /// Forward Osmosis Cells	Ficha proveedor
1160217	Sintered Metal Support for CF042, 316SS, 20 Micron	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells	Ficha proveedor
1160234	O-Ring Kit for CF042, Buna	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells Membrane/Process Development /// Forward Osmosis Cells	Ficha proveedor
1160344	O-Ring Kit for CF042, EPDM	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells Membrane/Process Development /// Forward Osmosis Cells	Ficha proveedor
1160380	O-Ring Kit for CF090, Buna	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells	Ficha proveedor
1160381	O-Ring Kit for CF090, Viton	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells	Ficha proveedor
1160382	O-Ring Kit for CF090, EPDM	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells	Ficha proveedor
1160383	O-Ring Kit for CF047, Buna	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells	Ficha proveedor
1160384	O-Ring Kit for CF047, Viton	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells	Ficha proveedor
1160385	O-Ring Kit for CF047, EPDM	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells	Ficha proveedor
1160434	Air Gap Membrane Distillation Conversion Kit for Sepa, Chemical Resistant	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Membrane Distillation	Ficha proveedor
1160485	Heating Jacket and Controller for HP4750, 120V	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Celdas agitadas	Ficha proveedor
1160486	Heating Jacket and Controller for HP4750X, 120V	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Celdas agitadas	Ficha proveedor




Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

SKU	Nombre proveedor	Fabricante	Categoría proveedor	Fuente
1160487	O-Ring Kit for CF047, PTFE Encapsulated	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells	Ficha proveedor
1160495	Heating Jacket and Controller for HP4750, 240V	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Celdas agitadas	Ficha proveedor
1160496	Heating Jacket and Controller for HP4750X, 240V	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Celdas agitadas	Ficha proveedor
1160503	O-Ring Kit for CF016, EPDM	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells Membrane/Process Development /// Forward Osmosis Cells	Ficha proveedor
1160506	O-Ring Kit for Sepa, Buna	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells Membrane/Process Development /// Forward Osmosis Cells	Ficha proveedor
1160509	O-ring Kit for CF090, PTFE/FEP Encapsulated	Sterlitech	Membrane/Process Development /// Cross and Tangential Flow Test Cells	Ficha proveedor

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

1160017	11600030	11600031	11600036	11600037	11600040	11600041	11600049	11600053	11600057	11600059	11600064	11600065	11600068	11600072	11600073	11600074	11600075	11600076	11600077	11600078	11600079	11600083	11600085	11600086	11600087	11600088	11600089	11600093	11600095	11600096	11600099
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



Especificación	1160017	1160033	1160031	1160056	1160097	1160000	1160011	1160022	1160017	1160034	1160044	1160038	1160031	1160022	1160038	1160033	1160034	1160044	1160035	1160044	1160048	1160047	1160049	1160045	1160053	1160050	1160059
Tipo	[1160017] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160017)	[1160033] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160033)	[1160031] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160031)	[1160056] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160056)	[1160097] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160097)	[1160000] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160000)	[1160011] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160011)	[1160022] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160022)	[1160017] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160017)	[1160034] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160034)	[1160044] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160044)	[1160038] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160038)	[1160031] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160031)	[1160022] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160022)	[1160038] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160038)	[1160033] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160033)	[1160034] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160034)	[1160044] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160044)	[1160035] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160035)	[1160044] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160044)	[1160048] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160048)	[1160047] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160047)	[1160049] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160049)	[1160045] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160045)	[1160053] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160053)	[1160050] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160050)	[1160059] Componentes para celdas de flujo cruzado y agitadas Sterlitech (1160059)
Material	Acrylic	—	—	—	316 Stainless Steel	—	—	—	—	—	—	316 Stainless Steel	316 Stainless Steel	316 Stainless Steel	316 Stainless Steel	316 Stainless Steel	316 Stainless Steel	316 Stainless Steel	—	—	316 Stainless Steel	—	—	—	—	—	316 Stainless Steel
maxima temperatura	—	—	—	150°C (302°F)	—	—	—	—	—	—	—	150°C (302°F)	150°C (302°F)	150°C (302°F)	150°C (302°F)	150°C (302°F)	150°C (302°F)	150°C (302°F)	150°C (302°F)	—	—	150°C (302°F)	—	—	—	—	150°C (302°F)

Especificación	1160017	1160030	1160031	1160035	1160037	1160040	1160041	1160042	1160043	1160044	1160048	1160033	1160034	1160038	1160039	1160043	1160044	1160045	1160046	1160047	1160049	1160050	1160053	1160055	1160056	1160059
o_rings	—	—	—	Viton* (Other materials available)	—	—	—	—	—	—	—	Viton* (Other materials available)	Viton* (Other materials available)	Viton* (Other materials available)	Viton* (Other materials available)	Viton* (Other materials available)	Viton* (Other materials available)	—	—	Viton* (Other materials available)	—	—	—	—	Viton* (Other materials available)	
Conexiones	—	—	—	3/8" Compression	—	—	—	—	—	—	—	3/8" Compression	3/8" Compression	3/8" Compression	3/8" Compression	3/8" Compression	3/8" Compression	3/8" Compression	—	—	3/8" Compression	—	—	—	—	3/8" Compression
Tipo de material	Acrylic	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)