



Probador de dureza Rockwell de superficie NOVOTEST TS-SR-C

Código: TS-SR-C

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

el digital superficial Rockwell Durómetro es un dispositivo de alto rendimiento con una gran pantalla digital, controles fáciles de usar y características avanzadas para seleccionar escalas, guardar y procesar resultados, lo que lo convierte en un destacado en su clase.

Ventajas

- El probador de dureza Rockwell de banco tiene la configuración de hiperterminal RS-232 con buena confiabilidad, excelente operación y fácil visualización.

Especificaciones

Opciones disponibles

- Indentadores
- Bloques de prueba de dureza estándar
- Otros tipos de escalas Rockwell

Paquete estandar

- Penetrador Diamond Rockwell
- Bloque Rockwell superficial estándar 4ud.:
88-92 HR15N
74-82 HR30N
42-55 HR30N
70-82 HR30T
- Peso [A, B, C] (1 unidad de cada uno)
- Penetrador de bola de diámetro 1/16"
- Plataforma de prueba grande, mediana y en forma de V (1 unidad de cada una)
- Cubierta a prueba de polvo
- libro manual de usuario

- Certificado de calidad
- impresora manual book

Medios de comunicación

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	Probador de dureza Rockwell de superficie NOVOTEST
Fuerza de prueba inicial	3 kgf (29; 42 N)
Resolucion de dureza	0; 5 horas
tiempo de permanencia	2 - 60s
Salida de datos	Impresora interna; puerto de datos RS232
Escalas de cambio	Rockwell; Rockwell superficial
Fuerza de prueba	15 kgf (147; 1 N) 30 kgf (294; 2 N) 45 kgf (441; 3 N)
escala de rockwell	HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T
Rango de prueba	HR15N : 70 - 94 HR30N : 42 - 86 HR45N : 20 - 77 HR15T : 67 - 93 HR30T : 29 - 82 HR45T : 10 - 72
Modo de visualizacion	pantalla digital lcd
Voltaje / alimentación	CA 220 V; 50 / 60 Hz.
Estandar llevado	ISO 6508 - 2 ASTM E18
Altura maxima de los especimenes.	200 mm (se puede producir hasta 400 mm)
Profundidad maxima de las muestras.	135 milímetros
Dimensiones	61*40*80 (largo*ancho*alto)
Peso del embalaje	70 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)