



Probador de dureza de revestimiento de lapiz NOVOTEST TPK-1

Código: TPK-1

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El instrumento está diseñado para determinar la dureza de recubrimientos mediante minas de lápiz de conformidad con: ASTM D 3363, ECCA T4, EN 13523-4, ISO 15184:2012, JIS K 5600-5-4.

Solicitud

El instrumento se utiliza ampliamente para pruebas de dureza de recubrimientos de pintura en polvo y líquidos. Para una alta precisión de los resultados, la mina del lápiz debe afilarse en un ángulo de 90°. Las pruebas comienzan con las minas de lápiz más suaves. Si después de la aplicación no hay signos de daño en el recubrimiento probado, el usuario tendrá que repetir la prueba con minas de lápiz un grado más duras. El valor MÁXIMO de dureza de las minas de lápiz, que no deja rastros de destrucción en el recubrimiento, es el valor de dureza del recubrimiento probado (por ejemplo: 3H, 2H, H, HB, B, 2B, etc.).

Diseño

El instrumento está fabricado de acero y tiene forma rectangular. Hay dos ruedas para moverse sobre la superficie del objeto probado. Hay un puerto a través del instrumento y un tornillo de mariposa para fijar el lápiz en un ángulo de 45° con respecto a la superficie probada. El diseño del dispositivo proporciona una carga constante de 7,5 N (750 g) de la mina del lápiz sobre el revestimiento probado.

- [Ventajas](#)
- [Especificaciones](#)
- [Opciones disponibles](#)
- [Paquete estándar](#)
- [Medios de comunicación](#)

Ventajas

- Fiabilidad y durabilidad del diseño.
- Fácil de operar
- Precio competitivo

Especificaciones

Rango de medición	9B - 9H
Carga	7,5N (750g) a 45°
Tamaño del área probada	70*160
Ángulo de afilado del plomo	90°

Dimensiones	120x55x50mm
Peso	1,8 kilos

Opciones disponibles

- Juego de lápices en el rango 9B – 9H (20uds.)

Paquete estándar

- Instrumento
- Juego de lápices 9B – 9H (20uds.) u otros
- manual de instrucciones
- Caso

Medios de comunicación

Durómetro de lápiz NOVOTEST TPK-1. Revisión de vídeo

Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

Especificación	Probador de dureza de revestimiento de lapiz NOVOTEST
Rango de medicion	9B – 9H
Carga	7; 5N (750g) a 45°



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Probador de dureza de revestimiento de lapiz NOVOTEST
Tamano del area probada	70*160
Angulo de afilado del plomo	90°
Dimensiones	120x55x50mm
Peso	1; 8 kilos

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)