



## Probador de ventosas Erichsen NOVOTEST ShE-1

**Código:** SHE-1

**Marca:** Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

El probador Erichsen está diseñado para determinar la elasticidad y resistencia de recubrimientos con una curvatura en forma de cuenco (ensayo de embutición Erichsen) de acuerdo con la norma ISO 1520.

El dispositivo está diseñado para determinar la resistencia del recubrimiento durante la indentación de una punta esférica del punzón de 20 mm de diámetro en la muestra de prueba recubierta, cuya posición se fija en la matriz con un diámetro interno de 27 mm.

Este método es un método eficaz para determinar la calidad del recubrimiento y permite evaluar simultáneamente la resistencia, adherencia y elasticidad del recubrimiento probado.

- [Ventajas](#)
- [Especificaciones](#)
- [Opciones disponibles](#)
- [Paquete estándar](#)
- [Medios de comunicación](#)

## Ventajas

- Simplicidad y fiabilidad del diseño.
- Usabilidad en el funcionamiento
- Precisión de medición de altura
- Precio competitivo

## Especificaciones

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| El diámetro de la punta esférica del punzón, mm. | 20       |
| El diámetro interior de la matriz, mm.           | 27       |
| Rango de medición, mm                            | 0 ... 15 |
| Precisión de medición, mm                        | 0,1      |

## Opciones disponibles

- Indentadores



Importadora Gyb Limitada  
Padre orellana 1476  
Santiago CL13101 Chile

## Paquete estándar

- Dispositivo
- Paquete
- manual de instrucciones

## Medios de comunicación

**Probador de ventosas Erichsen NOVOTEST SE-1520 en funcionamiento**

## Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

| Especificación                                   | 0... 15 - 0; 1 - 20 |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| El diametro de la punta esferica del punzon, mm. | 20                  |
| El diametro interior de la matriz, mm.           | 27                  |
| Rango de medicion, mm                            | 0... 15             |
| Precision de medicion, mm                        | 0; 1                |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)