



## Probador de recubrimiento por flexion NOVOTEST BEND ShG

**Código:** NOV-BEND

**Marca:** Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

### Detalle

El instrumento mide la elasticidad y la resistencia a la flexión de los recubrimientos redondeando la muestra analizada en un conjunto de varillas cilíndricas cuyos diámetros varían de 1 mm a 20 mm.

El instrumento cumple con la norma ISO 1519-73, se extiende a los materiales de recubrimiento y establece el método de definición de la elasticidad de la película en una curvatura.

El método consiste en determinar el diámetro mínimo de una varilla metálica cilíndrica, después de doblarla, el revestimiento de una placa metálica pintada no sufre destrucción mecánica ni deslaminación de la película de pintura de una o varias capas.

#### Aplicación del dispositivo

Se recomienda utilizar hojalata pintada para realizar las pruebas.

El estaño debe tener una superficie lisa, sin huecos, manchas de óxido ni impurezas.

Las muestras de prueba son placas rectangulares con una longitud de 100 a 150 mm y 20 a 50 mm, que están hechas de láminas de estaño pulidas en negro de 0,25 a 0,32 mm de espesor, o láminas y tiras de aluminio de 0,25 a 0,30 mm de espesor, con una película de pintura de una o varias capas.

El método de aplicación de la pintura sobre el material, espesor de película, número de capas, condiciones y tiempo de secado y exposición de la película antes del ensayo, deberá especificarse en las especificaciones y documentación técnica del material de ensayo.

Antes de realizar el ensayo, las muestras se soportan en las condiciones especificadas en las especificaciones y documentación técnica del material de ensayo.

El tiempo y el grado de secado se determinan según ISO 1519, DIN 53 152.

El valor del espesor de la película de pintura probada que se aplicó a la placa se puede medir con medidores de espesor de recubrimiento, por ejemplo [Medidor de espesor de recubrimiento NOVOTEST TP-1](#).

La hojalata (revestida del lado exterior) se coloca sobre la varilla de diámetro máximo (20 mm), se presiona firmemente contra la varilla y se dobla suavemente durante 1 a 2 s en 180° alrededor de la varilla.

A continuación se analiza la capa de recubrimiento en el punto de flexión con una lupa con zoom de 4x para detectar grietas y delaminación.

Si no hay defectos, el usuario debe continuar doblando la placa, pero cada vez en un lugar diferente, sucesivamente de mayor a menor diámetro de la varilla, hasta que se detecten los defectos mencionados anteriormente.

Si las especificaciones y la documentación técnica del material de pintura estipulan el valor de elasticidad (diámetro de la varilla), la prueba se realiza utilizando únicamente una varilla de este diámetro.

El resultado es el diámetro mínimo de la varilla en milímetros, que no causa destrucción durante la prueba sobre la película de pintura.

La evaluación del valor de elasticidad de la película mediante la flexión sobre una varilla metálica requiere tres ensayos de placas sobre la

misma varilla.

- [Ventajas](#)
- [Especificaciones](#)
- [Opciones disponibles](#)
- [Paquete estándar](#)

## Ventajas

La sencillez y fiabilidad del diseño.

## Especificaciones

|                                               |                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rango de medición                             | los de 1mm y 20mm                                                           |
| Longitud de la varilla de prueba              | 55mm                                                                        |
| Diámetros de varillas de prueba cilíndricas.  | 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm, 20 mm |
| El material de las varillas de los cilindros. | acero                                                                       |

## Opciones disponibles

Podemos producir otros diámetros y longitudes de varillas de prueba según los requisitos del usuario.

## Paquete estándar

- Instrumento
- manual de instrucciones
- Paquete

## Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

| Especificación                                | NOV-BEND                                                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rango de medición                             | de 1 mm a 20 mm                                                             |
| Longitud de la varilla de prueba              | 55mm                                                                        |
| Diámetros de varillas de prueba cilíndricas.  | 1 mm; 2 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 15 mm; 16 mm; 20 mm |
| El material de las varillas de los cilindros. | acero                                                                       |

## Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)