



## Probador de impacto NOVOTEST STRIKE-U30630

**Código:** NOV-STRIKE-U30630

**Marca:** Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

## Detalle

### Operación del dispositivo

Este tipo de dispositivo, con características estandarizadas, se puede medir y verificar mediante impactos en la carcasa del producto con un dispositivo de impacto. Dependiendo de la masa o fuerza de impacto que debe soportar el objeto de prueba, es necesario seleccionar Línea de transferencia vertical, de acuerdo con los datos de la tabla a continuación:

| Energía, J.          | 0,14 | 0,2  | 0,5  | 0,7  | 1    | 2   | 5   | 10  | 20  | 50  |
|----------------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Masa equivalente, kg | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 1,7 | 5   | 5   | 10  |
| Altura vertical, mm  | 56   | 80   | 200  | 280  | 400  | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 |

Se encuentran disponibles varias especificaciones del dispositivo de impacto para su selección de acuerdo con las normas Gost, IEC, ISO y ASTM.

- [Ventajas](#)
- [Especificaciones](#)
- [Opciones disponibles](#)
- [Paquete estándar](#)

## Ventajas

Debido al uso en probadores de resistencia, los materiales de alta calidad han alcanzado una vida útil más larga y un mantenimiento más fácil. Cumple con IEC 60068-2-75: 1997

## Especificaciones

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Diámetro de la bola del delantero, mm | 50   |
| Masa del carro de impacto, kg         | 10   |
| Peso, no más de kg.                   | 21,5 |
| Condiciones de funcionamiento:        |      |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Temperatura del aire ambiente °C | desde -45 hasta +40  |
| Humedad relativa del aire, %     | hasta 80 a 25°C      |
| Presión atmosférica, kPa         | desde 84 hasta 106,7 |

## Opciones disponibles

- Cuerpos de impacto

## Paquete estándar

- Dispositivo
- Pasaporte y manual de instrucciones.
- Contenedor de embalaje

## Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

| Especificación                        | NOV-STRIKE-U30630     |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Diametro de la bola del delantero, mm | 50                    |
| Masa del carro de impacto, kg         | 10                    |
| Peso, no mas de kg.                   | 21; 5                 |
| Temperatura del aire ambiente °C      | desde - 45 hasta +40  |
| Humedad relativa del aire, %          | hasta 80 a 25°C       |
| Presion atmosferica, kPa              | desde 84 hasta 106; 7 |

## Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)