



Termometro digital con termopar de tipo k - WP

Código: filler_12553

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Termómetro de monitoreo de temperatura universal con temporizador de cuenta atrás y alarmas sonoras. Puede cambiar la frecuencia de actualización entre 1 y 10 segundos. Viene con una bolsa a prueba de salpicaduras. Incluye (1) termopar de sonda K estándar (La imagen muestra la unidad con armadura de goma opcional con soporte incorporado. Orden # H-3580.3). Incluye: • -418 a 2501 ° F (-250 a 1373 ° C) • Legibilidad: 0.1 ° F / C entre -1999.9 ° y 999.9 °, 1 ° por debajo de -199.9 ° y por encima de 999.9 ° • (1) Sonda K estándar • Operación de botón pulsador • ° F / ° C seleccionable • Pantalla de temperatura mínima / máxima • Función de retención

Especificaciones

Accesorios

Especificaciones técnicas

Modelo	HT-3513	HT-3523	H-3580	H-3582	HT-4795
Tipo	Envolver y guardar termopar termómetro	Envolver y guardar termopar termómetro	Entradas duales, registro de datos (2000 puntos), termómetro digital	Una entrada de tipo K termómetro digital	precisión, termómetro de calibración de mano
Características	° F y ° C conmutable, envolver y guardar, termopar reemplazable. pantalla LCD grande, fácil de leer, IPX7 a prueba de agua	° F y ° C conmutable, Envolver y guardar, Termopar reemplazable. Pantalla LCD grande, retroiluminada, botón de mantener, IPX7 a prueba de agua	(2) Sondas K estándar, registro de datos de hasta 2000 puntos, funcionamiento controlado por menús, salida USB, mín. / Máx. Pantalla de temperatura	(1) Sonda K estándar, operación con botón pulsador, ° F / ° C seleccionable, temperatura mínima / máxima Pantalla, función de retención	Precisión de alta exactitud, medición de 2 canales, máx. / Min., Interfaz USB, mediciones DataLogger a 4000, certificado ISO.
Sonda	Sonda Duraneedle incluida	Type-K, J, T, E, R, S, B	Una tipo-K	Ordene sondas por separado	
Rango	-100° a 500°F -73° a 260°C	-418 a 2501°F -250 a 1373°C	-418 a 2501°F -250 a 1373°C	-328° a 1562°F -200° a +850°C	
Resolución	0.1°	0.01 ° o 0.1 ° F / C automático que va desde 0.1 ° por encima de 99.99	0.1 ° F / C entre -1999.9 ° y 999.9 °, 1 ° por debajo de -199.9 ° y por encima de 999.9 °	0.001 ° C desde -200 ° C a + 200 ° C rango restante 0.01 ° C	
Exactitud (Tipo K)	±0.9°F (±0.5°C) total system at ambient temperatures between 68° to 86°F (20° to 30°C)	±0.25% of reading ±2°F (±1°C) below -148°F (-99.9°C), 0.1% of reading ±0.7°F (±0.4°C) above -238°F (-150°C)	Below -238°F (-150°C): ±0.25% of reading ±2°F (±1°C) above -238°F (-150°C): ±0.1% of reading ±0.7°F (±4°C)	±0.015°C from -50°C to +199.99°C ±0.025% of reading for the remaining range	
Longitud del tallo	4 pulgadas	Variante	Variante	Variante	
Poder	AAA baterías	(3) pilas AA o adaptador de CA opcional	(3) AA baterías	9v batería	
Certificado rastreable	Pedir HT-3513T o HT-3523T	pedir H-3580C	pedir H-3582C	Calibración de 3 puntos ordene HT-4795C	

☐	H-3580.2	Sonda-K, 5 "
☐	H-3580.3	Armadura protectora (goma) con soporte integral
☐	H-3580.4	Kit de montaje manos libres



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

☐	H-3580.6	Adaptador de CA para H-3580
--------------------------	----------	-----------------------------

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)