



Horno de secado de laboratorio (conveccion natural) - WP

Código: filler_13249

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

El interior está hecho de acero inoxidable y el exterior está construido de forma robusta con chapa de acero acabada en pintura con recubrimiento en polvo. El rango de temperatura es de ambiente a 200 ° C con una precisión de 2 °C. El sistema de control es un controlador PID de pantalla táctil LCD. Los hornos están equipados con un termostato de seguridad doble con un umbral térmico más alto para evitar sobrecalentamientos accidentales y garantizar condiciones de trabajo seguras. Los hornos se suministran completos con 2 estantes fácilmente extraíbles y que se pueden colocar a varias alturas. **Especificaciones Técnicas** [table id=7241 responsive="scroll" /] **Accesorios/Repuestos** [table id=7242 responsive="scroll" /]

Especificaciones técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Capacidad (lt)	Int. Dimensiones (cm)	Ext. Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Max. Temp de trabajo (° C)	Fuente de alimentación
BellLabConNat-30A	B-01-03-02-020101	Horno de laboratorio (NC) 30	30	32x32x32	47x47x60	17	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
BellLabConNat-55A	B-01-03-02-020201	Horno de laboratorio (NC) 30	55	38x38x38	55x61x71	20	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
BellLabConNat-120A	B-01-03-02-020301	Horno de laboratorio (NC) 30	120	57x44x49	80x72x67	70	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
BellLabConNat-250A	B-01-03-02-020401	Horno de laboratorio (NC) 30	250	57x56x80	80x85x104	100	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
BellLabConNat-500A	B-01-03-02-020501	Horno de laboratorio (NC) 30	500	57x80x110	80x108x133	140	200	380 V, 50-60 Hz, 3 ph
BellLabConNat-750A	B-01-03-02-020601	Horno de laboratorio (NC) 30	750	57x89x148	80x127x182	170	200	380 V, 50-60 Hz, 3 ph
BellLabConNat-30B	B-01-03-02-020701	Horno de laboratorio (NC) con ventana de vidrio	30	32x32x32	47x47x60	17	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
BellLabConNat-55B	B-01-03-02-020801	Horno de laboratorio (NC) con ventana de vidrio	55	38x38x38	55x61x71	20	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
BellLabConNat-120B	B-01-03-02-020901	Horno de laboratorio (NC) con ventana de vidrio	120	57x44x49	80x72x67	70	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Capacidad (lt)	Int. Dimensiones (cm)	Ext. Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Max. Temp de trabajo (° C)	Fuente de alimentación
BellLabConNat-250B	B-01-03-02-021001	Horno de laboratorio (NC) con ventana de vidrio	250	57x56x80	80x85x104	100	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
BellLabConNat-500B	B-01-03-02-021101	Horno de laboratorio (NC) con ventana de vidrio	500	57x80x110	80x108x133	140	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
BellLabConNat-750B	B-01-03-02-021201	Horno de laboratorio (NC) con ventana de vidrio	750	57x89x148	80x127x182	170	200	220 V, 50-60 Hz, 1 ph

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)