

Medida de densidad aparente - WP

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)



[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Se utiliza para determinar la densidad aparente suelta y los huecos de los agregados.

Las medidas de densidad aparente se fabrican con acero de gran espesor y están recubiertas contra la corrosión.

Normas

EN 1097-3, ASTM C29-97

Especificaciones técnicas.

[table id=9247 responsive="scroll" /]

Especificaciones técnicas

Modelo	Código de Producto	Nombre del Producto	Capacidad (lt)	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellDenApa-01	B-01-03-03-130101	Medida de densidad aparente	1	10x10x13	1.7
BellDenApa-05	B-01-03-03-130201	Medida de densidad aparente	5	16x16x25	6
BellDenApa-10	B-01-03-03-130301	Medida de densidad aparente	10	20x20x31	9
BellDenApa-20	B-01-03-03-130401	Medida de densidad aparente	20	26x26x36,5	12.5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)