



## Sensor HFP01

**Código:** N/D

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

### Principales características:

- Diseño robusto
- Estabilidad a largo plazo
- Disponible también autocalibrado modelo HFP01SC
- Fabricado por Hukseflux, NL

### Especificación:

- Rango de temperatura -30 a 70 grados. C
- Dependencia de la temperatura <0.1% / deg.C
- Sensibilidad típicamente 50  $\mu$ V / W.m-2
- Conductividad térmica del sensor 0.8 W / m, K
- Rango -2000 a 2000 W.m-2
- Resistencia ca 2 Ohm
- Tamaño - diámetro 80 mm, espesor 5 mm

Nota Sensor de alta calidad. Salida de milivoltios.

### Principales características:

- diseño robusto
- Estabilidad a largo plazo
- Disponible también autocalibrado modelo HFP01SC
- Fabricado por Hukseflux, NL

### Especificación:

- Rango de temperatura -30 a 70 grados. C
- Dependencia de la temperatura <0.1% / deg.C
- Sensibilidad típicamente 50  $\mu$ V / W.m-2
- Conductividad térmica del sensor 0.8 W / m, K
- Rango -2000 a 2000 W.m-2
- Resistencia ca 2 Ohm
- Tamaño - diámetro 80 mm, espesor 5 mm

Nota Sensor de alta calidad. Salida de milivoltios.

### Descargar Hoja de datos

[Hoja de datos](#)

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)