



Sensor HMP155

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

HMP155 de Vaisala es un sensor plug-and-play que tiene una excelente estabilidad y resiste bien incluso en entornos hostiles. La sonda proporciona mediciones confiables de humedad y temperatura y está diseñada específicamente para aplicaciones exigentes en exteriores.

Características

- *Sensor Vaisala HUMICAP®180R: estabilidad superior a largo plazo
- *Sonda de humedad calentada opcional y purga química
- *Cable de conexión USB para uso de servicio
- *Se adapta a los protectores de radiación DTR13 y DTR502 / 503 y también a la pantalla Stevenson
- *Carcasa resistente a la intemperie IP66
- *Sonda de temperatura rápida opcional
- *Diferentes posibilidades de salida: voltaje, RS-485, resistivo Pt100
- *Aplicaciones: meteorología, aviación y meteorología vial, instrumentación.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)