



Sensor AE PK15I 150 kHz con preamplificador integrado

Código: filler_16115

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripción del producto

El sensor PK15I es un sensor de emisión acústica, de frecuencia media, resonante, con un preamplificador integral, de ruido ultrabajo, baja potencia, filtrado, de 26dB, que puede conducir hasta 200 metros de cable. Este nuevo sensor representa una mejora tanto en el ruido como en el rendimiento de bajo consumo de energía, con un nivel de ruido inferior a 3 μ V y un consumo de energía de 25 mW. El PK15I presenta una fuerte estructura de cuerpo integrado de acero inoxidable. El sensor tiene un tamaño más pequeño y la misma respuesta de frecuencia que el sensor R15I. La capacidad integrada de Auto Sensor Test (AST *) permite que estos sensores pulsen y reciban. Esta característica le permite verificar el acoplamiento y el rendimiento del sensor en cualquier momento antes, durante o después de la prueba.

Descripción y detalles

[Hoja de datos del producto](#)

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

PK15I - Sensor AE de 150 kHz con
preamplificador integral de baja potencia
Dibujo de esquema




Imagen de galería 1

PK15I - Sensor AE de 150 kHz con
preamplificador integral de baja potencia
Tabla de calibración




Imagen de galería 2

PK15I - Sensor AE de 150 kHz con
preamplificador integral de baja potencia




Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)