



Lavadora automática de cristalería (lavadora desinfectadora) - WP

Código: filler_17961

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

▣ **Características:** 1. Sistema de limpieza de alta eficiencia, diseñado con bomba europea confiable, brazo de pulverización optimizado y boquillas, y programa de autolimpieza. 2. Sistema de secado rápido y eficiente, diseñado con calentador de aire independiente, filtro HEPA y proceso de secado. 3. La temperatura de calentamiento del agua puede alcanzar 99 °C, mientras que la temperatura de secado del aire caliente puede alcanzar 120 °C. 4. Diseño de configuración profesional: acero inoxidable para resistencia a la corrosión; ventana de vidrio reforzado montado para obtener una visión clara del proceso de lavado. 5. Control de pantalla táctil PLC con 6 programas predefinidos (incluido un programa personalizado). 6. Protección de seguridad: cerradura electrónica de la puerta de seguridad para evitar la apertura inesperada de la puerta, el control doble de la temperatura del agua y del aire de secado y el interruptor de emergencia. 7. Procedimiento de lavado estándar (puede ser autodiseñado por el usuario) Prelavado → Lavado con limpiador → Enjuague → Lavado con neutralización → Enjuague → Lavado con agua caliente → Secado

Especificaciones técnicas

Modelo	BellAutWma-01	BellAutWma-02	BellAutWma-03	BellAutWma-04
Capacidad	120L	220L	320L	420L
Consumo de agua / ciclo	15L	25L		
Presión de agua de entrada	0.3 ~ 1.0Mpa			
ruido	<50dB	<55dB		
Material	Acero inoxidable			
Consumo general de energía	6KW	6.5 / 16.5KW	6.5 / 18KW	18kW
Consumo de energía- Lavado de agua	0.75KW	1.5 KW	2.8KW	
Consumo de energía- calentamiento de agua	5KW	5 / 15KW	15KW	
Consumo de energía- Secado	2.1 KW	3.6KW		
Fuente de alimentación	AC220V, 50Hz	AC220V, 50Hz; 380 V, 50 Hz	380 V, 50 Hz	
Bastidores de limpieza	PC 1	2 piezas	3 piezas	2 piezas
Bastidores de limpieza estándar	BKIR36 * 1	BKIR36 * 2	BKIR36 * 3	BKIR36 * 2
accesorios estandar	Una cubeta RBS A 150 más delgada (1 L), Una cubeta RBS A 375 neutralizador (1 L)			
Accesorios Opcionales	Interfaz USB, impresora, bastidores de limpieza			



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Tamaño de la cámara de la lavadora (W * D * H) mm	600 * 629 * 465	600 * 629 * 658	600 * 629 * 820	688 * 700 * 703
Tamaño externo (W * D * H) mm	960 * 740 * 850	780 * 690 * 1760	790 * 690 * 1950	1100 * 900 * 2165
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	1100 * 950 * 1050	1000 * 850 * 2100	1000 * 840 * 2180	1270 * 1025 * 2240
Peso bruto (kg)	145	330	350	400

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)