



Accesorios para el contenedor de nitrógeno líquido (frascos, estantes de viales, bombas, tapones, carretillas, etc.) -

Código: filler_17971

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Especificaciones	Unidad	BellAccNitrLiqFr-30D	BellAccNitrLiqFr-50D	BellAccNitrLiqFr-50S	BellAccNitrLiqFr-80D	BellAccNitrLiqFr-80S	BellAccNitrLiqFr-125D	BellAccNitrLiqFr-125S
Calibre	mm	30	50	50	80	80	125	125
Capa	—	Único	Único	Doble	Único	Doble	Único	Doble
Altura	mm	120	120	276	120	276	120	276
Diámetro exterior del frasco	mm	19	38	38	63	63	97	97

Modelos de aplicación	—	BellContNitLiqAl Trans-2-30	Los frascos de una capa son aplicables a todos los modelos de calibre correspondiente. BellAccNitrLiqFr-50D/S es usado con BellContNitLiqAl Trans-20-50 y contenedores más largos de calibre 50mm. BellAccNitrLiqFr-80D/S es usado con BellContNitLiqAl Trans-30-80 y contenedores más largos de calibre 80mm. BellAccNitrLiqFr-125D/S es usado con BellContNitLiqAl Trans-10-125, BellContNitLiqAl Trans-30-125 y contenedores más largos de calibre 125mm. El frasco de una sola capa es el accesorio estándar. El de doble capa es opcional.
-----------------------	---	-----------------------------	---

Nombre original (completo): Accesorios para el contenedor de nitrógeno líquido (frascos, estantes de viales, bombas, tapones, carretillas, etc.) - WP

Especificaciones técnicas

Especificaciones	Unidad	BellAccNitrLiq Fr-30D	BellAccNitrLiq Fr-50D	BellAccNitrLiq Fr-50S	BellAccNitrLiq Fr-80D	BellAccNitrLiq Fr-80S	BellAccNitrLiq Fr-125D	BellAccNitrLiq Fr-125S
Calibre	mm	30	50	50	80	80	125	125
Capa	—	Único	Único	Doble	Único	Doble	Único	Doble
Altura	mm	120	120	276	120	276	120	276
Diámetro exterior del frasco	mm	19	38	38	63	63	97	97

Modelos de aplicación	—	BellContNitLiq AlTrans-2-30	Los frascos de una capa son aplicables a todos los modelos de calibre correspondiente. BellAccNitrLiq Fr-50D/S es usado con BellContNitLiq AlTrans-20-50 y contenedores más largos de calibre 50mm. BellAccNitrLiq Fr-80D/S es usado con BellContNitLiq AlTrans-30-80 y contenedores más largos de calibre 80mm. BellAccNitrLiq Fr-125D/S es usado con BellContNitLiq AlTrans-10-125, BellContNitLiq AlTrans-30-125 y contenedores más largos de calibre 125mm. El frasco de una sola capa es el accesorio estándar. El de doble capa es opcional.
-----------------------	---	--------------------------------	--

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)