



Refractometro portatil brix - WP

Código: filler_18077

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Material

- Cuerpo de Plástico
- Cabeza de Cobre
- De ser requerido no dude en consultar otros materiales disponibles.

Aplicación

Rango bajo : Zumo de fruta, jugo de tomate, cola y mayoría de las bebidas **Rango medio :** Jugo de fruta concentrado, conservas de alimentos, inclusiones de solución de azúcar, salsa, ketch up, condimentos y muchos tipos de fluidos de la industria **Rango alto :** Azúcar líquida, miel, etc. Pueden usarse para pruebas de fluidos en la industria, tales como aceites vegetales, industria y muchos otros líquidos químicos o líquidos de uso de laboratorio

Especificaciones Técnicas

[table id=1427 responsive="scroll" /]

Especificaciones técnicas

Código Del Producto		Modelo	Rango	Escala mínima
B-01-19-04-01-0101	Brix	BellRefracPort-5	0-5%	0.1%
B-01-19-04-01-0102		BellRefracPort-10	0-10%	0.1%
B-01-19-04-01-0103		BellRefracPort-18	0-18%	0.1%
B-01-19-04-01-0104		BellRefracPort-20	0-20%	0.1%
B-01-19-04-01-0105		BellRefracPort-32	0-32%	0.2%
B-01-19-04-01-0106		BellRefracPort-50	0-50%	0.5%
B-01-19-04-01-0107		BellRefracPort-60	0-60%	0.5%
B-01-19-04-01-0108		BellRefracPort-62	28-62%	0.2%
B-01-19-04-01-0109		BellRefracPort-82	45-82%	0.5%
B-01-19-04-01-0110		BellRefracPort-92	58-92%	0.2%
B-01-19-04-01-0111		BellRefracPort-80	0~80%(1 rangos)	0.5%
B-01-19-04-01-0112		BellRefracPort-90A	0~90%(1 rangos)	0.5%

Código Del Producto		Modelo	Rango	Escala mínima
B-01-19-04-01-0113	Miel	BellRefracPort-N3	58~92%Brix	0.5% Brix
			38~43oBe'	0.5oBe'
			12~27%Agua	1 %Agua
B-01-19-04-01-0114	Salinidad	BellRefracPort-A1	0~100‰	1‰
			1.000-1.070	0.005
B-01-19-04-01-0115		BellRefracPort-A2	0-28%	0.2%
B-01-19-04-01-0116		BellRefracPort-A3	0-35%	0.5%
B-01-19-04-01-0117		BellRefracPort-A4	0-40PPT	1‰
B-01-19-04-01-0118		BellRefracPort-S1	0~100‰Salinidad	1‰
			1.000-1.070	0.005
			0-10% Brix	0.1%
B-01-19-04-01-0119		BellRefracPort-S2	0~28%Salinidad	0.2%
	Brix	BellRefB032-CabCoCuP BellRefB032-CabAlCuAl	0-32% Brix	0.2%

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)