



Pulverizador UA

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Especificaciones generales

- Capacidad: 1 lb (por minuto)
- Tamaño de entrada: 1/4 " Material seco.
- Tamaño de salida: 150-200 Malla
- RPM: 900 - 1000

Dimensiones físicas

- (L) 37 " x (W) 22 " x (H) 23 "

Modelos de Pulverizadores

- 242-53 (2hp,3ph,220,440v)
- 242-53X2S (2hp,1ph,110/220v, 60hz)
- 242-53X3 (3HP) (3ph,3ph,220/440v, 50/60hz)
- 242-53X3S (3hp, 1, 60hz)
- 242-54 (sin motor)

Equipamiento Opcionales

- Colector de polvo PC-43-3
- PC-43-3FILTRO

Archivos Adjuntos

- [Manual de instrucciones del pulverizador UA \(PDF\)](#)
- [Hoja de diagrama de pulverizador UA \(PDF\)](#)

Folleto

- [Descargar el folleto del producto \(formato .pdf\)](#)

El pulverizador de disco aceptará un material friable seco de 1/4 "y lo reducirá a un polvo fino de malla 150-200 a aproximadamente 1 lb / minuto (basado en cuarzo). Las placas de molienda de 8" se pueden ajustar y bloquear en su posición para obtener el tamaño de partícula requerido. Las placas se ofrecen en una variedad de materiales y durezas para adaptarse a las necesidades de molienda y los requisitos presupuestarios de los usuarios. Se puede acceder a toda la cámara de trituración para facilitar la limpieza y una mayor recuperación de la muestra.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)