



Pulverizador vibratorio (anillo y disco) - WP

Código: filler_18761

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El pulverizador vibratorio utiliza dos anillos y un disco dentro de un recipiente de molienda de acero de cromo endurecido de 8 ". Un motor especialmente diseñado y acoplado directamente a un excéntrico giratorio hace girar el recipiente y los componentes a una velocidad y distancia precisas para una máxima eficiencia de molienda. Reduciendo rápidamente una muestra húmeda o seca de 1/2 "(13 mm) de mineral, mena, roca, suelo y materiales similares hasta una malla fina de 400 +.

Opciones

- Capacidad: 100GM, 150GM y 250ML
- Materiales: aleación de cromo y carburo de tungsteno

Características

- Interruptor de arranque y temporizador
- Gabinete aislado para reducir el ruido de funcionamiento
- Dimensiones : 24 "x 24" x 43 "(h)
- Motor de 1HP, 3PH, 50 / 60Hz, 208/220/400 voltios
- 900 RPM

Modelos de pulverizador vibratorio

- VP-1989 (208/220/440 V, trifásico, 900 rpm)
- VP-1989S (220v, monofásico, 60cy, 900 rpm)

Equipamiento Opcional

- VP45 / 50 (250ML) Aleación de cromo
- VP-45 / 50TC (100GM) Tungsteno
- VP-45 / 50CA (100GM)
- VP-11A (Adaptador de 100GM)
- Motor VP-17

Archivos Adjuntos

- [Instrucciones del pulverizador vibratorio \(PDF\)](#)



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- [Hoja de diagrama del pulverizador vibratorio \(PDF\)](#)

Folleto

- [Descargar el folleto del producto \(formato .pdf\)](#)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)