

Horno de secado al vacio preciso 24L - WP

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Controlador LCD, varios grupos de pantalla FECHA3 en una pantalla, sistema de control PID inteligente, con sensor PT100.
- Medidor de vacío LCD, Clase de precisión 0.5, MPA, KPA, Barra, PSI, KGF / CM2 Cinco Unidades de presión Interruptor opcional
- Capacidad de 24 litros
- Método de calefacción de 4 lados, conducción de temperatura por estantes, más eficiencia.
- Con un puerto inflable, una tira de sellante de gel de síliceabilidad de la vez formando, con buena presión.
- Ventana de vidrio de doble observación, interior es una explosión de cristal a prueba de explosiones, exterior es una placa de protección de resina, más seguridad.
- Mango de sujeción, conveniente para apertura y cierre.
- Capacidad de 24 litros

Especificaciones técnicas

Modelo	B-HorSecVac1B4	B-HorSecVac2B4	B-HorSecVac3B4
Código SKU	B-01-29-000104-0200	B-01-29-000104-0201	B-01-29-000104-0202
Modo de calefacción	Cuatro esperan conducción de calor y descompresión.		
Función	Temperatura. Distancia	RT + 10-250 °C	
Gama de GRADOS DE VACÍO	<133PA		
Resolución de Temperatura	0.1 °C		
Uniformidad de la Temperatura	± 1 °C		
Tiempo de calentamiento	80 min	100 min	120 min
Estructura	Cámara interna	Hoja de acero inoxidable de alta calidad	
Concha exterior	Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío		
Capa de aislamiento	Fibra de silicato de aluminio		
Calentador	Tubo de calefacción eléctrica de acero inoxidable.		
Ventana de observación	Vidrio a prueba de balas, Proporcion externo acrílico		
Diámetro de la boquilla	10mm		
Potencia nominal	0.8 kW	1.4 kW	2.0 kW
Controlador	Temperatura. Modo de control	Sección de dos temperaturas	
Control de temperatura independiente de un solo estante			

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Modelo	B-HorSecVac1B4	B-HorSecVac2B4	B-HorSecVac3B4	
Temperatura. Modo de ajustes	Configuración del botón táctil			
Temporizador	0-9999 minutos (con la función de espera de tiempo)			
Función de operación	Funcionamiento fijo de la temperatura, función de tiempo, parada automática			
Funcion adicional	Corrección de desviación del sensor, saliente de temperatura Self-sintonización, bloqueo de parámetros internos, apagado de la memoria del parámetro			
Temperatura. Sensor	PT100			
Dispositivo de seguridad	Alarma de luz de sonido de temperatura de superación			
Especificación	Cámara interna (W * D * HMM)	300 * 300 * 270	415 * 370 * 340	450 * 450 * 450
Tamaño exterior (W * D * HMM)	480 * 480 * 606	560 * 540 * 680	640 * 590 * 780	
Tamaño de embalaje (W * D * HMM)	590 * 550 * 750	704 * 620 * 814	739 * 700 * 889	
Capacidad	24L	52L	91L	
Número de estante	2			
Carga por bastidor	15kg			
Espacio en los estantes	100mm	140mm	185mm	
Fuente de alimentación (50 / 60Hz)	AC220V / 3.6A	AC220V / 6.3A	AC220V / 9.1A	
Valoración actual NW / GW (kg)	42/52	67/92	82/105	
Accesorio	Estante	2		
Marco de estante	4			
Accesorios Opcionales	Tubo de conexión de gel de sílice, bomba de vacío			

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)