



Horno de secado de aire forzado 30L(30B) - WP

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Las series WGLL-BE tienen las siguientes características distintas a las funciones anteriores

- Controlador de temperatura LCD.
- Ventilador de velocidad de 4 grados, ajustable para diferentes requisitos.
- Sistema de protección sobre temperatura.
- Limitador de temperatura independiente digital de alta precisión.
- 304: Cuerpo de acero inoxidable SUS304.
- Capacidad de 30 litros

Producto característico:

- Aire horizontal circularmente por ductos de doble aire, alta eficiencia y alta uniformidad.
- Controlador PID, con función de protección sobre temperatura.
- Con el interruptor de ventilador, la pantalla digital LED, el motor de alta temperatura.
- Nuevo mango anti-caliente
- Capacidad de 30 litros

Especificaciones técnicas

Modelo	B-BoHornoSecF30B	B-BoHornoSecF45B	B-BoHornoSecF65B	B-BoHornoSecF85B	B-BoHornoSecF125B	B-BoHornoSecF230B	B-BoHornoSecF625B
	B-BoHornoSecF30BE	B-BoHornoSecF45BE	B-BoHornoSecF65BE	B-BoHornoSecF85BE	B-BoHornoSecF125BE	B-BoHornoSecF230BE	B-BoHornoSecF625BE
Códigos Sku	B:	B-01-29-000100-0100	B-01-29-000100-0103	B-01-29-000100-0106		B-01-29-000100-0112	B-01-29-000100-0105
BE:	B-01-29-000100-0101	B-01-29-000100-0104	B-01-29-000100-0107		B-01-29-000100-0113	B-01-29-000100-0114	
Modo de ciclo	Convección forzada						
Función	Temperatura. Distancia		RT + 10-300 °C				
Resolución de la Temperatura	0.1 °C						
Uniformidad de la Temperatura	± 2.5%						
Estructura	Cámara Interna		Espejo de acero inoxidable				

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Modelo	B-BoHornoSecF30B	B-BoHornoSecF45B	B-BoHornoSecF65B	B-BoHornoSecF85B	B-BoHornoSecF125B	B-BoHornoSecF230B	B-BoHornoSecF625B	
Cáscara Exterior	Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío							
Aislamiento de capa	Tablero de lana de roca de alta calidad (con CE)							
Calentador	Calentador de acero inoxidable							
Energía	0.8kw	1.2kw	1.6kw	2.0kw	2.3kw	3.0kw	5.0kw	
agujero de Escape	ø28mmtop (con función del agujero de prueba)	Trasero	Top Double					
Controlador	Temperatura.control	Dos secciones de temperatura PID inteligente						
modo Temperatura.	Configuración del botón táctil							
modo de ajustes Temperatura.	B Modelo: Temperatura de medición: Pantalla en los cuatro tubos digitales							
monitor	Fila superior, temperatura de configuración: Pantalla en la fila inferior							
modo	BE modelo: MEDICIÓN DE PANTALLA DE TEMPERATURA EN PANTALLA LCD superior,							
Configuración de la pantalla de temperatura en la fila inferior								
Temporizador	0-9999min (con función de espera de tiempo)							
Operación. función	Funcionamiento de temperatura fija, función de tiempo, parada automática.							
Ventajas del modelo BE respecto al B	B Modelo: Corrección de desviación del sensor, sobrepasamiento de temperatura.							
función	Sintonización, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros de apagado							
BE modelo: limitador de temperatura independiente digital de alta precisión, 3-								
Ventilador de velocidad ajustable de grado (230BE y 625BE sin ajuste de velocidad del ventilador), sensor								
Corrección de desviación, exceso de temperatura.								
Sintonización, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros de apagado								
Sensor	PT100							
Especificación	Tamaño de la cámara interior (W * I * h) (mm)	310 * 310* 310	350 * 350 * 350	400 * 360 * 450	450 * 420 * 450	500 * 450 * 550	600 * 500 * 750	660 * 760 * 1250
Tamaño exterior(W * I * h) (mm)	450 * 500 * 690	490 * 540 * 730	540 * 550 * 830	590 * 610 * 830	640 * 640 * 930	730 * 680 * 1250	890 * 925 * 1830	
Tamaño de embalaje (W * I * h) (mm)	550 * 585 * 845	590 * 625 * 885	640 * 635* 985	690 * 695 * 985	740 * 725 * 1085	860 * 790 * 1400	1000 * 1080 * 2000	
Volumen	30L	45L	65L	85L	125L	230L	625L	
Estante	6	7	9	8	13	17	7	
Carga por bastidor	15kg							

Modelo	B-BoHornoSecF30B	B-BoHornoSecF45B	B-BoHornoSecF65B	B-BoHornoSecF85B	B-BoHornoSecF125B	B-BoHornoSecF230B	B-BoHornoSecF625B
Espacio entre Estante	35mm	150mm					
Potencia nominal (50 / 60Hz)	AC220V /3.6A	AC220V /5.5A	AC220V /7.2A	AC220V /9.0A	AC220V /10.5A	AC220V /13.6A	AC380V /7.6A
NW / GW(kg)	33/37	37/43	44/49	50/56	60/66	94/120	120/160
Accesorio	Estante	2					
Estante Marco	4						
Accesorios Opcionales	B Modelo: Estante; Sé MODELO: Estante, Interfaz RS485, Impresora, Programa						
Dispositivo de control de temperatura, control remoto, alarma inalámbrica de SMS,							
Almacenamiento de datos USB							

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)