



Kit de servicio Pilot pies de ventosa TLD3000/TLD5000

Código: filler_21085

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- **SKU:** 1220177
- **N ° de Modelo:** TLD2500K-04
- **Caudal (lpm):** Parte
- **Caballo de fuerza:** N / A
- **Marca:** Piloto

PILOTO económico resistente a químicos:

- Filtración al vacío de rango medio
- Dsecación
- Protocolos de descontaminación de cultivos
- Disolventes orgánicos / acuosos
- Soluciones ligeras de ácido / base

PILOTO Resistente a químicos:

- Filtración al vacío
- Dsecación
- Extracción de fase sólida
- Microbiología
- Aspiración / Reemplazo para aspirador de agua
- Desgasificación
- Secado al vacío
- Succión de humo

Bombas basculantes:

- Prueba de filtración para microbiología
- Muestreo de aire
- Almohadilla de vacío Hold-Down
- Prueba de sólidos suspendidos
- Filtración al vacío

Bombas de vacío Gast:

- Análisis de sangre
- Respiradores / Nebulizadores

- Almohadilla de vacío Hold-Down
- Dental / Quirúrgico
- Controles de cruce de automóviles
- Equipo de artes gráficas
- Análisis de aire y gas
- Extractores de leche
- Esterilizadores
- Cepillos de aire
- Marcadores de espuma agrícola
- Atomizadores de aceite
- Equipo de laboratorio

Manual Rocker 440 ANIMACIONES

Especificaciones técnicas

	PILOT Resistente a químicos	GAST	ROCKER 300	ROCKER 300C	ROCKER 400	ROCKER 800	ROCKER 801	ROCKER 320	ROCKER 440	CHEMKE R 300
Caudal de aire (lpm)	60Hz: 37 50Hz: 31	60Hz: 53.3 50Hz: 43.3	60Hz: 23 50Hz: 20	60Hz: 23 50Hz: 20	60Hz: 37 50Hz: 34	60Hz: 100 50Hz: 80	60Hz: 80 50Hz: 68	60Hz: 14 50Hz: 12	60Hz: 27 50Hz: 25	60Hz: 20 50Hz: 18
Max. Vacío (en Hg)	24	25,5	26,8	24,8	26,8	26,4	26,4	N / A	N / A	26,8
Max. Presión	2.9 psi	60 psi	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	80 psi	40-60 psi	N / A
Tubo / Puerto	1 / 4 in. Hose Barb	Manguera de 3/8 pulg .	Manguera de 5/16 pulg.	5 / 16 in. Hose Barb	Manguera de 5/16 pulg.	Manguera de 3/8 pulg.	5 / 16 in. Hose Barb	Manguera de 5/16 pulg.	Manguera de 5/16 pulg.	Manguera de 5/16 pulg.
Peso	10,2 libras (4,6 kg)	14,4 libras (6,54 kg)	9,0 libras (4,1 kg)	9,0 libras (4,1 kg)	11,5 libras (5,2 kg)	16,8 libras (7,6 kg)	17,4 libras (7,9 kg)	9,0 libras (4,1 kg)	18,5 libras (8,4 kg)	11,0 libras (5,0 kg)
Motor	1/5 HP	1/8 HP	1/8 HP	1/8 HP	1/6 HP	1/3 HP	1/3 HP	1/8 HP	1/6 HP	1/8 HP
Ruido	N / A	<70 dBA	50 dB	50 dB	52 dB	68 dB	68 dB	50 dB	52 dB	50 dB

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)