



Dispositivo de limite liquido

Código: filler_21781

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Se usa para evaluar la relación entre el porcentaje de humedad de una muestra de suelo y el número de golpes necesarios para cerrar una ranura hecha en el suelo; y por lo tanto, para determinar cuándo un suelo arcilloso cambia de un estado plástico a un estado líquido.

El dispositivo está disponible en dos modelos:

- Operado manualmente,
- Motor operado a 120 gotas / min de velocidad, asegurando una mejor uniformidad y precisión.

Comprende una copa de latón removible, mecanismo de leva y manivela ajustable, contador de golpes y base.

Se suministra con herramienta de ranurado de metal.

El probador de resiliencia se utiliza para medir la resiliencia de las bases de los dispositivos de límite líquido. El probador de resiliencia consta de un tubo de plástico acrílico transparente, una bola de acero y una pequeña barra magnética. El probador de resiliencia debe pedirse por separado.

Se suministra con herramienta de ranurado de metal

Accesorios/Repuestos

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	Nombre del Producto - Copa de latón de repuesto
Código del Producto	Nombre del Producto
B010309160501	Herramienta de ranurado de metal; ASTM
B010309160601	Herramienta de ranurado de Plástico; ASTM
B010309160701	Herramienta de ranurado de Plástico; Bs
B010309160801	Copa de latón de repuesto

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)